

32" HD TV / 40" FHD TV

SRT 32HF2003 / SRT40FF2003



DVB-T2/C/S2

HEVC
H.265



HD Ready



Full HD



Image Quality Ratio



Image Quality Ratio



TV Guide



USB playback



User-friendly



Parental control



Favourite list

Qualità dell'immagine decisa e facile configurazione!

La serie TV F200 di STRONG offre immagini straordinarie in alta risoluzione e un'esperienza audio chiara. Vivi il miglior intrattenimento televisivo possibile con un'esperienza sonora realistica. Goditi le foto o le registrazioni video delle tue vacanze e condividile con i tuoi cari sullo schermo TV utilizzando la porta USB integrata. Connessione via cavo (DVB-C), connessione satellitare (DVB-S2) o televisione terrestre (DVB-T2)? Il televisore è ideale per qualsiasi situazione di ricezione esistente grazie al suo triplo sintonizzatore integrato di serie e offre la migliore immagine TV possibile a seconda del tipo di ricezione. Naturalmente, come con tutti i televisori STRONG, puoi goderti la TV Free-To-Air o semplicemente utilizzare lo slot CI aggiuntivo per Pay TV. Il design moderno, la facilità di configurazione e molte altre caratteristiche convenienti rendono questi televisori il partner ideale per la tua casa accogliente!

- Sintonizzatore incorporato DVB-T2/C/S2
- CI slot per accesso alla Pay TV
- USB per multimedia
- Contrasto eccezionale e foto realistiche
- Image Quality Ratio 100 (32")/300 (40")
- Guida elettronica alla programmazione (EPG)
- Colori brillanti e ampio spettro di colori
- Nitidezza e fluidità delle immagini in movimento
- Lista dei canali preferiti
- Controllo genitori, Televideo

32" HD TV / 40" FHD TV

SRT 32HF2003 / SRT40FF2003



	32HF2003	SRT40FF2003
IMMAGINE		
Frequenza	50-60 Hz	50-60 Hz
Risoluzione	1366 x 768 (HD)	1920 x 1080 (FHD)
Angolo di visione	170 (typ.)	170 (typ.)
Luminosità pannello (cd/m ²)	200 cd/m ²	220 cd/m ²
Image Quality Ratio (IQR)	100	100
Tempo di risposta (in ms)	6.5	9.5
Rapporto di contrasto	3000:1 typ.	5000:1 typ.
Tipo di suono	AV Stereo	AV Stereo
Altoparlanti	2 x 5 W	2 x 8 W
Profondità di bit del colore	8	8
RICEZIONE		
DVB-T2/ HEVC H.265	✓	✓
DVB-C*/MPEG-4	✓	✓
DVB-S2/MPEG-4	✓	✓
CI	✓	✓
OPZIONI PER L'UTENTE		
USB multimediale	✓	✓
Wi-Fi integrato	-	-
EPG**	✓	✓
Lista canali preferiti	✓	✓
Televideo	✓	✓
Sottotitoli	✓	✓
Editor del canale	✓	✓
Controllo genitori	✓	✓
Modalità Hotel	✓	✓
Sat: DiSEqC	DiSEqC 1.0/1.1/1.2/Goto-X and SatCR	DiSEqC 1.0/1.1/1.2/Goto-X and SatCR
CONNETTIVITA'		
HDMI 1.4 (totale)	2	3
HDMI 1.4 (ARC)	1	1
USB (totale)	1	2
USB 2.0	1	2
AV IN	1	1
Ethernet (RJ-45)	-	-
S/PDIF	Ottico	Ottico
ANT in (IEC terrestre/cavo)	1	1
SAT IN (F Sat)	1	1
CI slot	1	1
Cuffie	1	1
DATI GENERALI		
Colore	nero	nero
Dimensioni dello schermo (cm/pollice)	80/32"	100/39.5
Larghezza cornice in mm	14.16/14.16/14.16/16.5	11.8/12.4/12.4/17.6
Dimensioni (LxPxA) in mm	732.5 x 180.2 x 480.2	904.3 x 180.1 x 563
Dimensioni (LxPxA) in mm (senza supporto)	732.5 x 80.6 x 434.7	904.3 x 80.3 x 516
Peso in kg	3.7	5.4
Peso senza supporto in kg	3.6	5.3
Dimensioni imballo (in mm)	793 x 114 x 487	990 x 125 x 575
Consumo energetico funzionante (tipico/max.)	55W	74W
Consumo energetico in standby	< 0.5W	< 0.5W
Tensione di ingresso	AC 100-240V	AC 100-240V
Classe di efficienza energetica	E	E
Supporto fisso	✓	✓
Montaggio a parete VESA (non incluso) in mm	200 x 200	200 x 200
EAN	9120072375019	9120072375187

Lingue disponibili: EN, DE, FR, IT, ES, PT, PL, CZ, SK, NL, BG, GR, HU, HR, SL, RO, RS, UA

* DVB-C è disponibile solo in certi paesi per certi operatori. Per altri operatori è necessario un altro abbonamento. Per maggiori informazioni contattare il proprio operatore.

**La disponibilità dipende dall'emittente

Soggetto a modifiche. In conseguenza della continua ricerca e sviluppo le specifiche tecniche, il design e l'aspetto dei prodotti possono cambiare. Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby Audio e il simbolo della doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories Licensing Corporation. I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. Tutti i nomi dei prodotti sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

© STRONG 2023. Tutti i diritti riservati.

SERVICE CENTER			
AT	support_at@strong.tv 0820 400 150 (€ 0.12/Min, österr. Festnetz)	IT	support_it@strong.tv 199 404 032 Da rete fissa 24,8 cent. al min. 12,5 cent. scatto alla risposta Da rete mobile max. 49 cent. al min. 15,6 cent. scatto alla risposta
BG	support_bg@strong.tv +359 32 634451	ES	support_es@strong.tv +34 91 119 61 76
CZ	support_cz@strong.tv 844 44 44 90	FR	support_fr@strong.tv +351 2 100 06 125
NL	support_nl@strong.tv	UA	support_ua@strong.tv +380 441 258 61 50
HR	+385 1 344 57 66	HU	support_hu@strong.tv +36 1 445 28 10
SL	+386 1 828 08 58	DE	support_de@strong.tv 0190 901 49 91 (€ 0.14/Min, deutsches Festnetz) (€ 0.42/Min, max. Mobilfunknetz)
		DK	support_dk@strong.tv
		PL	support_pl@strong.tv 801 702 017
		SK	support_sk@strong.tv 0850 15 03 50