

# 24" HD TV

## SRT 24HE4023



DVB-T2/C/S2

HEVC  
H.265



HD Ready



Image Quality Ratio



TV Guide



USB playback



Hotel mode



Favourite list



12 V compatible



12V cable supplied

## Una piccola TV grande per ogni luogo!

Oltre al suo design compatto, SRT 24HE4023 convince per la ricchezza dei colori, il suono eccellente e altre numerose eccellenti caratteristiche. Grazie al triplo sintonizzatore HD integrato (DVB-C / DVB-T2 / DVB-S2), il televisore si adatta perfettamente a qualsiasi situazione di ricezione e offre la migliore immagine TV possibile a seconda del tipo di ricezione. Guarda la TV in viaggio con l'adattatore per auto: puoi collegare facilmente la TV alla presa 12 V DC del tuo veicolo, roulotte e, perché no, barche. Una porta USB per la riproduzione dei file, una lista dei preferiti per memorizzare i canali nell'ordine preferito e la prenotazione dei timer direttamente dalla guida ai programmi su schermo (EPG) sono solo alcuni tra questi. In un design elegante, la TV combina tutto ciò che rende la televisione un'esperienza a 360 gradi per te e la tua famiglia oggi.

- Alimentazione 12V : ideale per camper, roulotte e barche
- Sintonizzatore incorporato DVB-T2/C/S2
- USB per la riproduzione
- Contrasto eccezionale e foto realistiche
- Image Quality Ratio 100
- CI slot per accesso alla Pay TV\*
- Colori brillanti e ampio spettro di colori
- Contrasto eccezionale e foto realistiche Lista dei Preferiti per memorizzare i canali nell'ordine preferito
- Electronic Programme Guide (EPG)
- Impostazione del timer direttamente da EPG

# 24" HD TV

## SRT 24HE4023



SRT 24HE4023	
<b>IMMAGINE &amp; SOUND</b>	
Frequenza di visualizzazione	50 - 60 Hz
Risoluzione dello schermo	1366 x 768 (predisposizione HD)
Angolo di visione	178/178 (tip.)
Luminosità del pannello	180
Rapporto qualità immagine (IQR)	100
Tempo di risposta (in ms)	8
Rapporto di contrasto	5000:1
Tipo di suono	AV Stereo
Altoparlanti	2 x 2 W
Profondità di bit del colore	6
<b>RICEZIONE</b>	
DVB-T2/HEVC H.265	✓
DVB-C*/MPEG-4	✓
DVB-S2/MPEG-4	✓
CI	✓
<b>OPZIONI PER L'UTENTE</b>	
Multimedia USB	✓
Wi-Fi integrato	-
EPG**	✓
Elenco dei canali preferiti	✓
Teletexto	✓
Controllo parentale	✓
Modalità Hotel	✓
Sab: DiSEqC	DiSEqC 1.0/1.1/1.2/Goto-X e SatCR
Sottotitoli	✓
Editor di canali	✓
<b>CONNETTIVITA'</b>	
HDMI 1.4 (totale)	2
HDMI 1.4 (ARC)	1
USB (totale)	1
USB 2.0	1
Mini AV in	1
Cuffia	✓
Ethernet (RJ-45)	-
S/PDIF	ottico
ANT in (IEC terrestre/cavo)	✓
SAB in (F Sab)	✓
CI slot	✓
<b>GENERAL DATA</b>	
Colore	nero
Misura schermo (cm/pollici)	60 / 24"
Larghezza cornice in mm	13.8/13.7/13.7/21
Spessore in mm (senza supporto)	86.3
Dimensioni (LxIxH) in mm	552,9 x 144,1 x 369,7
Dimensioni (LxIxH) in mm (senza piedistallo)	552,9 x 86,3 x 332,6
Peso in kg	2,5
Peso in kg senza piedistallo	2,4
Dimensioni imballaggio (in mm)	605 x 120 x 432
Alimentazione elettrica	180 - 240 V ~ 50/60 Hz
Consumo energetico in funzione (max./typ.)	50W
Consumo energetico in standby	≤0,5 W
Tensione d'ingresso	DC 12 V / 4 A
Classe di efficienza energetica	F
Piedistallo fisso	✓
Montaggio VESA a muro in mm (non incluso)	200 x 100
EAN	9120072375002

Lingue disponibili: EN, DE, FR, IT, ES, PT, PL, CZ, SK, NL, BG, GR, HU, HR, SL, RO, RS, UA

\* DVB-C è disponibile solo in certi paesi per certi operatori. Per altri operatori è necessario un altro abbonamento. Per maggiori informazioni contattare il proprio operatore.

\*\*La disponibilità dipende dall'emittente

Soggetto a modifiche. In conseguenza della continua ricerca e sviluppo le specifiche tecniche, il design e l'aspetto dei prodotti possono cambiare. Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio e il simbolo della doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories Licensing Corporation. I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. Tutti i nomi dei prodotti sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

© STRONG 2023. Tutti i diritti riservati.

SERVICE CENTER	
AT	support_at@strong.tv 0800 440 120 (€ 0,12/Min. Gösterr. Festnetz)
DE	support_de@strong.tv 0380 501 49 91 (€ 0,14/Min. deutsches Festnetz) (€ 0,42/Min. max. Mobilfunknetze)
IT	support_it@strong.tv 199 404 032 Da rete fissa 24,8 cent. al min. 12,5 cent. scatto alla risposta Da rete mobile max. 49 cent. al min. 15,6 cent. scatto alla risposta
BG	support_bg@strong.tv +359 32 634351
DK	support_dk@strong.tv
ES	support_es@strong.tv +34 71 119 61 76
FR	support_fr@strong.tv 844 44 44 90
PT	support_pt@strong.tv +351 2 100 06 125
CZ	support_cz@strong.tv 844 44 44 90
PL	support_pl@strong.tv 801 702 017
UA	support_ua@strong.tv +380 440 238 61 50
NL	support_nl@strong.tv +385 1 344 57 66
SK	support_sk@strong.tv 0850 15 05 50
HU	support_hu@strong.tv +36 1 445 26 10
SI	+386 1 828 08 58