

VIDAA SMART TV 24" (60cm)

SRT24HE4203



DVB-T2/C/S2

NETFLIX

YouTube

prime video

Disney+



Smart TV



Image Quality Ratio



USB playback



Inbuilt Wi-Fi



Hotel mode



F



8 bit

Grande intrattenimento in dimensioni compatte

Con il suo design elegante, il TV VIDAA SRT24HE4203 combina tutto ciò che rende guardare la TV oggi un'esperienza unica per te e la tua famiglia. Gli altoparlanti integrati ti offrono un'esperienza audio perfetta per la tua casa con Dolby Audio. Riproduci la tua musica, foto e video preferiti sullo schermo della tua TV utilizzando la porta USB integrata. Un ulteriore plus è dato dall'accesso alla piattaforma VIDAA, con app come Netflix, YouTube, Primevideo e molto altro. È anche possibile scaricare il telecomando del televisore sullo smartphone. Non c'è più bisogno del telecomando fisico! E ancora tante app possono essere facilmente selezionate per una maggiore scelta di intrattenimento. Oltre a tutto ciò, questo televisore è dotato di un sintonizzatore DVB-T2/C/S2 integrato e di uno slot CI. Vivi la televisione come mai prima d'ora.

- Sintonizzatore incorporato DVB-T2/C/S2
- CI slot per accesso alla Pay TV
- Smart TV: intrattenimento ed informazione
- Netflix: Serie TV e Film, contenuti originali Netflix inclusi *
- Image Quality Ratio 200
- Connessione wireless con Wi-Fi® integrato
- Porta USB per il playback di vari file
- Guida elettronica ai programmi (EPG)
- Condividi contenuti multimediali o rispecchia lo schermo dai dispositivi mobili alla TV

VIDAA SMART TV 24" (60cm) SRT24HE4203



SRT24HE4203

IMMAGINE & SOUNO	
Frequenza	50/60 Hz
Risoluzione	1366 x 768 (HD)
Angolo di visione	178/178 (typ.)
Luminosità pannello	150cd/m ²
Image Quality Ratio (IQR)	200
Tempo di risposta (in ms)	9.5
Rapporto di contrasto	3000:1
Picture processing	3D
HDR	-
Tipo di suono	Stereo
Altoparlanti	2 x 8 W
Colour bit depth	8
RICEZIONE	
DVB-T2/HEVC H.265	✓
DVB-C*/MPEG-4	✓
DVB-S2/MPEG-4	✓
CI	✓
OPZIONI PER L'UTENTE	
USB multimediale	✓
Wi-Fi integrato	802.11 b/g/n
Display Wi-Fi	✓
Supporto remote Smartphone/Tablet	✓
EPG**	✓
Lista canali preferiti	✓
Televideo	✓
Editor di canali	✓
Controllo genitori	✓
Modalità Hotel	✓
Sat: DiSEqC 1.0	✓
Sat: DiSEqC 1.2	✓
SatCR v1.0	✓
Sottotitoli	✓
Bluetooth	-
HbbTV Versione	2.0
Fast Scan	-
SERVIZI INTERNET	
Versione Smart TV	VIDAA U4.1
Apps	Netflix, YouTube, AccuWeather e altro
Programma di navigazione in rete	✓
Video-on-demand (VoD)	✓
Giochi	-
Mobile control	✓
Screen mirroring	✓
CONNETTIVITA	
HDMI 1.4 (totale)	3
HDMI 1.4 (ARC)	1
USB (totale)	2
USB 2.0	2
AV in	✓
Cuffie	✓
Ethernet (RJ-45)	✓
S/PDIF	ottico
ANT in (IEC terrestre/cavo)	✓
SAT in (F Sat)	✓
CI slot	✓
GENERAL DATA	
Colore	Nero
Misura schermo (cm/pollici)	59.94 / 23.6
Larghezza cornice in mm	12.9/12.9/12.9/17.5
Spessore in mm (senza supporto)	81
Dimensioni (LxH) in mm	550.7 x 161 x 367.3
Dimensioni (LxH) in mm (senza piedistallo)	550.7x81x325
Peso in kg	2.5
Peso in kg senza piedistallo	2.4
Dimensioni imballaggio (in mm)	610 x 130 x 400
Alimentazione elettrica	100~240Volt AC
Consumo energetico in funzione (max./typ.)	28 W /40 W
Consumo energetico in standby	≤0.5W
Classe di efficienza energetica	F
Piedistallo fisso	✓
Montaggio VESA a muro in mm (non incluso)	100 x 100
EAN	9120072374302

Lingue disponibili: EN, DE, FR, IT, ES, PT, PL, CZ, SK, NL, BG, GR, HU, HR, SL, RO, RS, RU, UA

* DVB-C è disponibile solo in certi paesi per certi operatori. Per altri operatori è necessario un altro abbonamento. Per maggiori informazioni contattare il proprio operatore.

**La disponibilità dipende dall'emittente

Soggetto a variazioni. Come conseguenza della continua ricerca e degli sviluppi tecnologici le specifiche tecniche e l'aspetto dei prodotti possono cambiare. Prodotto con licenza di Dolby Laboratories. Dolby e il simbolo doppia D sono marchi commerciali di Dolby Laboratories. I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. Netflix è un marchio registrato di Netflix Inc. YouTube™ è un marchio registrato di Google Inc. Tutti i nomi dei prodotti sono marchi commerciali o marchi registrati dai loro rispettivi proprietari.

© STRONG 2023. Tutti i diritti riservati.

SERVICE CENTER			
AT	support_at@strong.tv 0800 400 130 (K.Ö.2/Ma. Oster, Festnetz)	IT	support_it@strong.tv 199 404 032 Da ore 9h alle 24h, ore di notte 1.5€ costo medio alla risposta Da ore 9h alle 24h, ore di notte 1.5€ costo medio alla risposta
BE	support_be@strong.tv +32 2 6345451	ES	support_es@strong.tv +34 91 519 61 76
BR	support_br@strong.tv 844 66 44 90	FR	support_fr@strong.tv +33 1 20 00 66 325
CZ	support_cz@strong.tv +385 1 344 57 66	GR	support_gr@strong.tv 803 702 017
DE	support_de@strong.tv K.Ö.2/Ma. Oster, Festnetz (K.Ö.2/Ma. Oster, Festnetz)	HR	support_hr@strong.tv 0800 15 05 50
DK	support_dk@strong.tv	HU	support_hu@strong.tv +36 1 445 26 30