

## 4G LTE Router 300

Condividi la tua connessione Internet 4G LTE in qualsiasi luogo con qualsiasi dispositivo!



Hai una connessione Internet a bassa velocità a casa? O te ne serve un'altra per un uso specifico? Hai bisogno di una connessione Internet ad alta velocità nella tua seconda casa o nel tuo furgone?

Allora il nostro Router 300 4G LTE è esattamente ciò che ti serve!

Basta inserire la SIM card di qualsiasi operatore e godere immediatamente della connessione Internet a velocità fino a 150 Mbit/s. La velocità e la copertura dipendono dall'operatore e dalla sua rete di assistenza. Non è richiesta alcuna configurazione, nessun abbonamento obbligatorio e seleziona qualsiasi operatore di tua scelta.

Condividi la tua connessione Internet ad alta velocità con qualsiasi dispositivo Wi-Fi a velocità fino a 300 Mbit/s e connetti qualsiasi dispositivo cablato come computer, Smart TV, console di gioco o set-top-box a Internet tramite una delle 4 porte Ethernet.

Il prodotto include 2 antenne esterne estraibili per prestazioni 4G LTE migliorate e 2 adattatori per schede SIM per adattarsi a qualsiasi tipo di scheda SIM.

### Prestazioni 4G LTE



- Velocità fino a 150 Mbit/s
- Funziona con qualsiasi scheda SIM di qualsiasi operatore

### Prestazioni wifi



- Velocità fino a 300 Mbit/s
- IEEE 802.11b/g/n
- 300 Mbit/s @ 2.4 GHz

### Copertura ed affidabilità



- 2 antenne esterne rimovibili 4G LTE e 2 antenne Wi-Fi interne per il massimo della copertura e dell'affidabilità
- Pulsante Connesso & sicuro (WPS) per un facile setup

### Sicurezza



- Gestione completa del codice PIN per la connessione 4G LTE
- Funziona con qualsiasi tipo di scheda SIM
- WPA/WPA2™ per il più alto livello di sicurezza wifi
- Pulsante connesso & sicuro (WPS) per un'ottima sicurezza network
- Pulsante Wi-Fi On/Off

### Connessioni



- 4x Ethernet LAN porte per connettersi ad ogni dispositivo wired
- 2 adattatori per SIM card per adattarsi a qualsiasi tipo di scheda SIM

## Wi-Fi Router 300

### Wi-Fi

Categoria LTE	Cat 4
Tipo di Rete	T4G: FDD-LTE B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20 (2100/1800/2600/900/800MHz) TDD-LTE B38/B39/B40/B41 (2600/1900/2300/2500MHz) 3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS B1/B8 (2100/900MHz) 2G: EDGE/GPRS/GSM Quad Band (850/900/1800/1900MHz)
Standards	IEEE 802.11b/g/n
Tasso del segnale	300 Mbit/s a 2.4GHz
Potere di trasmissione	CE: <20 dBm (2.4GHz)
Funzioni Wi-Fi	Abilita/Disabilita Wireless Radio, WMM, Statistiche Wireless
Sicurezza	WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK encryptions
Wi-Fi SSID	4 concurrent
Wi-Fi MAC Filter	si
Antenna	2x Antenne Wi-Fi Interne 2x Antenne esterne rimovibili 4G LTE

### Hardware


Porte Ethernet	4x 10/100M LAN port (Auto MDI/MDIX)
Pulsante	WPS, Reset, Wi-Fi On/Off, Accensione/spegnimento
LEDs	Alimentazione, Internet, Wi-Fi, Connect & Secure (WPS), Rete Mobile, Livello segnale.
Potere	supplemento potere esterno 12 V / 1 A DC
Standards	IEEE 802.11n/g/b, IEEE 802.3, IEEE 802.3u

### Software

Protocollo internet	IPv4/IPv6 Dual stack
Modalità di funzionamento	Router 3G/4G, Router Wireless
DHCP	Server, Client
Port Forwarding	si
SIP ALG	si
DNS dinamico	Dyndns, No-ip
Sicurezza	Port Filtering, Port Mapping, Port Forwarding, URL Filtering, DMZ, Rate Limiting
Gestione	Data Plan Management, Data Usage Statistics, Web UI Access, Ping & Trace Network Tools, Config Backup

### Alter specifiche

Certificazione	CE
Contenuti pacchetto	1x STRONG Router 300 4G LTE 1x Cavo Ethernet RJ45 1x Alimentatore di rete 2x Antenne esterne rimovibili 4G LTE 1x Guida installazione veloce 1x Adattatore per schede SIM da Micro a Standard 1x Adattatore per schede SIM da Nano a Standard
Richieste Sistema	Windows 7, 8, 8.1, 10, mac OS X, linux, internet browser
Ambient	Temperature per operazione: 0 °C - +40 °C
Temperature archiviazione:	-20° ~ +45°
Umidità per operazione	10% - 90% non condensato
Umidità per archiviazione:	10% ~ 90% non condensato
Dimensione in mm:	185 x 78 x 175 (W x D x H)
Peso in kg	0.35



EAN 4GROUTER300v2: 9120072374821  
PCB : 10 pcs