

Lettoce BT Retro LP TX-186

con funzione di registrazione



- Bluetooth V5.0
- Altoparlanti stereo 2 x 3 W
- Uscita RCA per il collegamento a sistemi HiFi
- Lettoce di vinili con 3 velocità: 33, 45, 78 giri al minuto
- Digitalizzazione dei vinili direttamente su unità USB
- AUX-IN da 3,5 mm e jack per cuffie da 3,5 mm
- Design di alta qualità e facile da usare

Specificazioni tecniche:

- Bluetooth: V5.0; portata ~10m aree aperte
- Frequenza di trasmissione Bluetooth 2,4 GHz
- Potenza di uscita irradiata max. 2.5mW
- Modalità: Phono, Bluetooth, AUX-IN, USB
- Speakers: Altoparlanti 2x altoparlanti stereo da 3W, Impedenza 4Ω, gamma di frequenza 75Hz-20kHz
- Phono: EP/LP/SP; DC motore; velocità: 33/45/78rpm; S/N 45dB; cartuccia ad ago (Model-ID:4768); trasmissione a cinghia
- AUX-IN & Headphone: 3.5mm cuffie
- RCA output: Cinch (sinistra e destra)
- Tensione dell'adattatore di alimentazione: 100-240V 50/60Hz
- Ingresso di alimentazione: DC 5V 1A
- Consumo di energia: Max. 5W
- Peso / Dimensioni: 2.2 kg / (L) 33.0 x (W) 28.5 x (H) 12.4cm

Contenuto della confezione:

Lettoce LP retrò Bluetooth TX-186, adattatore per disco singolo a 45 giri, alimentatore, Manuale d'istruzione

Article No.: 5000

