



**4750RCHDW01FF3**

**Valigia rigida con assortimento  
utensili multiuso - 194 pezzi**



**Follow the Fish!**

Contact: [info@bahco.com](mailto:info@bahco.com) / [www.bahco.com](http://www.bahco.com)




## DETTAGLI PRODOTTO

- Valigia rigida e robusta con ruote
- Per meccanici settore aviazione, speciale per applicazione mobile e adatta per tutti i tipi di velivoli
- Realizzata con struttura in resina di polipropilene copolimero
- Valvola di pressione dell'aria per la massima protezione da condizioni meteorologiche estreme
- Sistema robusto a doppio bullone per una chiusura ermetica
- Lucchetto approvato dalla TSA
- Comprende 194 pezzi
- Chiavi a bussola, chiavi, cacciavite, misure: 1/4"; 3/8", pinze e martelli
- Codici termoformati: FF2B12, FF2B13, FF2B14, FF2B15 e FF2B16
- 4750RCHDW01 Valigia rigida e robusta con ruote
- 6700SM Chiave a bussola 1/4": 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- A6800DM Chiave a bussola 1/4" serie lunga per industria aerospaziale, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 6709M Chiave a bussola 1/4" con inserto vite esagono incassato: 3, 4, 5, 6, 8 mm
- 6709PH Chiave a bussola 1/4" con inserto vite Phillips: PH1, PH2, PH3
- 6709TORX Chiave a bussola 1/4" con inserto vite TORX®: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- 6950SL Cricchetto reversibile 1/4" e testa sottile, 6954 manico a T 1/4", 6956 prolunga con manico 1/4", 6958 leva a snodo 1/4"
- 6960/6962 Prolunghe 1/4" 50, 100, 150 mm
- 6962L Prolunga 1/4" 355 mm, 6966 snodo universale 1/4", 6972H bussola portainseriti 1/4", 7764 adattatore F 3/8" - M 1/4"
- 7400SM Chiave a bussola serie corta 3/8": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm
- A7402DM Chiave a bussola serie lunga 3/8" per industria aerospaziale: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
- 7409M Chiave a bussola 3/8" con inserto vite esagono incassato: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm
- 7409TORX Chiave a bussola 3/8" con inserto vite TORX®: T25, T27, T30, T40, T45, T50
- 7750SL Cricchetto 3/8" testa sottile
- 7760/7762 Prolunghe 3/8", 75, 125, 250 mm
- 7766 Snodo universale 3/8", 7765 Adattatore F 1/4" - M 3/8", 8164-1/2 Adattatore F 3/8" - M 1/2", 7407H Bussola 3/8" portainseriti 1/4"
- 111M Chiave combinata: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm
- 6M Chiave a forchetta doppia: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 mm x 22 mm
- BE-9770 Assortimento chiavi esagonali, testa sferica, serie lunga, 9 pezzi: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- 9070C Chiave a rullino ERGO™ cromata 6", 158 mm x 20 mm
- 1177-SCRIBE Marcatore 230 mm, 2535F2 utensile di presa magnetico 1 kg, 7758 leva a snodo, BFLA01 Torcia LED Supra-beam Q3, 7754 barra a T scorrevole 3/8"
- 808050P Cacciavite con impugnatura a cricchetto a pistola, 808050S cacciavite a cricchetto extra-corto
- 59S/31-1 Assortimento inserti, 31 pezzi, Phillips, Pozidriv, TORX®, esagono incassato, intaglio semplice
- 2047-0.8-4 Cacciavite a squadra, per viti intaglio semplice 0,8 mm x 4 mm x 100 mm
- 2047PR-1-2 Cacciavite a squadra, per viti Phillips PH1-PH2
- BE-8020L Cacciavite intaglio semplice ERGO™ 0,5 mm x 3 mm x 75 mm
- BE-8030 Cacciavite intaglio semplice ERGO™ 0,6 mm x 3,5 mm x 75 mm
- BE-8155 Cacciavite intaglio semplice ERGO™ 1,2 mm x 6,5 mm x 125 mm
- BE-8260 Cacciavite intaglio semplice ERGO™ con supporto con profilo esagonale 1,6 mm x 8 mm x 175 mm
- BE-8350 Cacciavite extra-corto intaglio semplice ERGO™ 1 mm x 5,5 mm x 25 mm
- BE-8601/BE-8602 Cacciavite Phillips extra-corto ERGO™ PH1 x 25 mm, PH2 x 25 mm
- BE-8610/BE-8630 Cacciavite Phillips ERGO™ PH1 x 75 mm, PH2 x 100 mm, PH3 x 150 mm
- 2058-BR Cricchetto 1/4", 1544 spessore, 2509 utensile di presa flessibile 525 mm
- MTB-3-16-E Flessometro inglese 3 m, 2101GC-160IP tronchesi a taglio laterale ERGO™ 160 mm
- 2427 GC-200IP Pinze a becchi lunghi ERGO™, 200 mm
- 2430 GC-200 IP Pinze cromate a becchi lunghi ERGO™ 200 mm
- 2628 GC-160IP Pinze universali ERGO™, finitura cromata, 160 mm
- 8224CIP Pinze regolabili ERGO™, 1150-1/2H/P calibro 150 mm
- 5515T-52 Specchietto telescopico a testa snodata Ø 50 mm, 2820EF2 coltello per elettricista
- 481-300 Martello DIN 300 mm, 3625W-35 martello con testa in nylon
- 3734 Cacciaspine: 3, 5, 8 mm
- 3735-4-120 Bulino 120 mm

Follow the Fish!



## ATTRIBUTI PRODOTTO

Prodotto					
<b>4750RCHDW01FF3</b>	194	560 mm	365 mm	267 mm	20.47 kg

## CONTENUTO ASSORTIMENTO



**FF2B12** per valigia 4750RCHDW01,  
92 pezzi  
**FF2B12**



**FF2B13** per valigia 4750RCHDW01,  
39 pezzi  
**FF2B13**



**FF2B14** per valigia 4750RCHDW01,  
48 pezzi  
**FF2B14**



**FF2B15** per valigia 4750RCHDW01,  
9 pezzi  
**FF2B15**



**FF2B16** per valigia 4750RCHDW01,  
6 pezzi  
**FF2B16**



**Valigia rigida con ruote**  
**4750RCHDW01**

