

LINE FINDER E MULTI DETECTOR

Consente di rilevare strutture in pareti, superfici murarie o pavimenti



Con il nostro localizzatore di cavi e multi-detector è possibile localizzare in modo semplice e sicuro strutture in muri a secco, pareti, superfici murarie o pavimenti.

Grazie all'innovativa tecnologia dei sensori, il dispositivo è in grado di individuare non solo i cavi sotto tensione, ma anche i metalli e le sottostrutture in legno con una precisione millimetrica.

Con le sue tre modalità, è versatile e offre una profondità di rilevamento massima di 120 mm. Il display chiaro mostra esattamente cosa c'è dietro la parete, mentre l'anello illuminato con LED a tre colori fornisce un ulteriore feedback visivo.

L'apertura circolare dell'alloggiamento facilita la marcatura della posizione esatta e, per una gestione ottimale, il dispositivo viene fornito con una pratica borsa protettiva.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Funzioni speciali	Rilevamento di metallo, legno e cavi sotto tensione
	Anello illuminato con LED a tre colori
Profondità massima di rilevamento	Segnale acustico di avvertimento
	Display chiaro
	Apertura circolare dell'all-oggiamento per facilitare la marcatura
	Metalli ferrosi: 120 mm
	Metalli non ferrosi (rame): 100 mm
	Cavi portatori di corrente (230 V): 50 mm
	Filo di rame unipolare: 40 mm
	Legno: 20 mm (modalità di precisione) o 38 mm (modalità di profondità)
Spegnimento automatico	Dopo circa 5 minuti

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche della batteria	3,7 V - 300 mAh - LI-ION
Tempo di funzionamento	ca. 2 h
Opzione di ricarica della batteria	USB-C
Temperatura di esercizio	-10 °C - 50 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 °C - 70 °C

ULTERIORI INFORMAZIONI

Dimensioni	138 x 68 x 22 mm
------------	------------------

Numero di articolo	JT-Line01
--------------------	-----------

Ambito di consegna	Rilevatore multiplo, borsa di protezione, cavo USB-C
--------------------	--

Numero di tariffa doganale	90318080
----------------------------	----------

EAN	4250236826134
-----	---------------