

# DSO-200

Mini oscilloscopio portatile



Provate la precisione delle misure e la portabilità come mai prima d'ora con il nostro nuovo oscilloscopio portatile DSO-200. Progettato per gli ingegneri elettronici dilettanti che apprezzano la precisione e la portabilità, il DSO-200 mette le massime prestazioni nelle vostre mani.

Il DSO-200 sta comodamente in mano e si ripone facilmente in officina o sulla scrivania, grazie al supporto pieghevole e al design compatto e robusto. La facilità d'uso e la portabilità fanno del DSO-200 il vostro compagno perfetto.

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Funzioni	Oscilloscopio digitale
Funzione stand	Supporto pieghevole a 90° integrato
Batteria	Batteria al litio da 1000 mAh, ricaricabile tramite USB-C (5V / 1A)
Display	Display LCD da 2,8" 320x240
Documentazione	Manuale allegato in tedesco, inglese, spagnolo, italiano e francese

## SPECIFICHE TECNICHE

Frequenza di campionamento	2,5 MS/s
Larghezza di banda	200 kHz
Sensibilità verticale	10 mV/Div - 20 V/Div
Intervallo di tempo orizzontale	10 $\mu$ s/Div - 50 s/Div
Campo di tensione del test	X1: 80 Vpp (-40 V - 40 V) X10: 800 Vpp (-400 V - 400 V)
Modalità di attivazione	Auto, Normale, Singolo
Accoppiamento	AC, DC
Calibrazione (onda quadra)	Frequenza: 1 kHz Ciclo di lavoro: 50%

## ULTERIORI INFORMAZIONI

Ambito di consegna	DSO-200, cavo USB-C, cinturino da polso, sonda dell'oscilloscopio, pinza di test con morsetti a coccodrillo, adattatore BNC, manuale
Dimensioni	99 x 69 x 20 mm
Numero di articolo	DSO-200
EAN	4250236826172
Numero di tariffa doganale	90302000