

Pulsante, 9,1 mm, 1 n.a., momentaneo, 1 n.a., Calotta giallo



Campi di applicazione / principali

- Settore meccanico ed impiantistico
- Modellismo
- Impianti domestici

Funzionalità speciali

Pulsante opaco, non illuminabile
Diametro di incasso 9,1 mm
max. 24 V / 100 mA
Collegamento brasato
Tecnica di fissaggio con ghiera filettata
Grado di protezione IP 40 frontale



Descrizione

Pulsante con diametro d'incasso 9,1 mm

Pulsante con diametro di incasso 9,1 mm, 1 n.a.

Dati tecnici

➤ Dati generali

Colore calotta	giallo
Effetto calotta / fungo	opaca
Forma collare	tonda
Temperatura di esercizio min.	-25 °C
Temperatura di esercizio max.	70 °C
Temperatura di immagazzinaggio min.	-40 °C
Temperatura di immagazzinaggio max.	80 °C
illuminabile	no
Durata max. brasatura a mano	3 sec
Temperatura di brasatura a mano	350 °C
Metodo di brasatura	brasatura a mano
Confezione	Cartone
Unità di imballaggio	10 pezzi
Peso netto	1,6 g
Durata	40.000 cicli
B10	52.000 cicli
Grado di protezione anteriore a norma DIN EN 60529	IP40
MOQ ordine	50 pezzi
Conforme a RoHS	sì
Conforme a REACH	sì

Link diretti

➤ eCatalog RAFI

➤ Dimensioni di montaggio

Dimensione esterna lunghezza	11 mm
------------------------------	-------

Dimensioni esterne larghezza	11 mm
Dimensione esterna altezza	30 mm
Apertura di incasso	9,1 mm
Profondità di montaggio	25,5 mm
Altezza di incasso	4,5 mm
> Valori caratteristici meccanici	
Modalità di azionamento	momentaneo
Forza di azionamento max.	7 N
Forza di azionamento min.	7 N
Corsa di azionamento max.	2 mm
Funzione contatto	1 n.a.
Sistema di contatti	Contatti a ponte
Materiale dei contatti	argento
Fissaggio	Ghiera filettata
Brasabilità	sì
Collegamento sul retro	Collegamento brasato
> Valori caratteristici elettrici	
Tensione di comando max.	24 Volt
Corrente di comando max.	0,1 A