

Pulsante, 15,2 mm, connettore piatto, momentaneo, 1 n.a., Calotta bianco



Campi di applicazione / principali

- > Settore meccanico ed impiantistico
- > Modellismo
- > Impianti domestici

Funzionalità speciali

Pulsante opaco, non illuminabile
 Diametro di incasso 15,2 mm
 max. 250 V / 700 mA
 Collegamento a vite o a connettore piatto
 Tecnica di fissaggio con ghiera filettata
 Grado di protezione IP 40 frontale (IP 65 con cappuccio di protezione)



Descrizione

Pulsante con diametro d'incasso 15,2 mm

Pulsante con diametro di incasso 15,2 mm, collegamento brasato / a innesto per 6,3 x 0,8 mm o 2 x 2,8 x 0,8 mm

Dati tecnici

> Dati generali

Colore calotta	bianco
Effetto calotta / fungo	opaca
Forma collare	tonda
Temperatura di esercizio min.	-25 °C
Temperatura di esercizio max.	85 °C
Temperatura di immagazzinaggio min.	-40 °C
Temperatura di immagazzinaggio max.	90 °C
illuminabile	no
Confezione	Cartone
Unità di imballaggio	100 pezzi
Peso netto	5 g
Durata	25.000 cicli
B10	32.500 cicli
Grado di protezione anteriore a norma DIN EN 60529	IP40 IP65 con cappuccio sigillante
MOQ ordine	100 pezzi
Conforme a RoHS	sì
Conforme a REACH	sì

Link diretti

> [eCatalog RAFI](#)

> Dimensioni di montaggio

Dimensione esterna lunghezza	19 mm
Dimensioni esterne larghezza	19 mm

Dimensione esterna altezza	29,7 mm
Apertura di incasso	15,2 mm
Profondità di montaggio	21,5 mm
Altezza di incasso	8,2 mm

> Valori caratteristici meccanici

Modalità di azionamento	momentaneo
Forza di azionamento max.	7,5 N
Corsa di azionamento max.	3 mm
Funzione contatto	1 n.a.
Sistema di contatti	Contatti a ponte
Materiale dei contatti	argento
Fissaggio	Ghiera filettata
Brasabilità	no
Collegamento sul retro	Collegamento a connettore piatto 6,3 x 0,8 / 2 x 2,8 x 0,8

> Valori caratteristici elettrici

Tensione di comando max.	250 Volt
Corrente di comando max.	0,7 A