

LUMOTAST 75, IP40, pulsante luminoso, collare rettangolare, calotta piatta, stabile, 2 n.c. + 2 n.a.



Campi di applicazione / principali

- Misurazione-Controllo-Regolazione
- Settore meccanico ed impiantistico
- Sistemi di segnaletica

Funzionalità speciali

- Diametro di incasso 16,2 mm
- 3 forme di collare, anche rettangolare
- 20 diversi elementi di azionamento e di visualizzazione
- Interruttore a chiave a 2 posizioni di manovra con design compatibile, tondo e rettangolare
- Portalampada: T4,5, possibilità di illuminazione di tutta la superficie tramite LED
- Contatti argentati con contatti elastici a ponte autopulenti per una commutazione sicura, per correnti elevate (max. 250 V / 4 A)
- Protezione dagli spruzzi d'acqua IP 40 frontale
- Piedinature disponibili: 1 n.c. + 1 n.a. o 2 n.c. + 2 n.a.
- Collegamento brasato



Descrizione

I pulsanti luminosi e le lampade segnaletiche LUMOTAST 75 sono prodotti consolidati da decenni e rappresentano i pulsanti singoli di maggior successo della storia RAFI. Le numerose forme dei collari dal design classico e le note soluzioni di collegamento ed etichettatura fanno della serie LUMOTAST 75 i fidati componenti per ogni impianto. Con lo stesso design sono disponibili anche gli interruttori a chiave. La variante di base del LUMOTAST 75 offre il grado di protezione IP 40 a norma DIN.

Le persiane e i dischi spargitori devono essere ordinati separatamente.

Dati tecnici

➤ Dati generali

Colore collare	nero
Forma collare	rettangolare
Temperatura di esercizio min.	-25 °C
Temperatura di esercizio max.	55 °C
Temperatura di immagazzinaggio min.	-40 °C
Temperatura di immagazzinaggio max.	80 °C
illuminabile	sì

Link diretti

- [eCatalog RAFI](#)

Portalampada	T4,5
Confezione	Cartone
Unità di imballaggio	5 pezzi
Peso netto	13 g
Durata elettrica	10000_4_25 cicli 50000_2_250 cicli
B10	65.000 cicli
Grado di protezione anteriore a norma DIN EN 60529	IP40
Classe	II
MOQ ordine	20 pezzi
Conforme a RoHS	sì
Conforme a REACH	sì

> **Dimensioni di montaggio**

Dimensione esterna lunghezza	24 mm
Dimensioni esterne larghezza	18 mm
Dimensione esterna altezza	57 mm
Apertura di incasso	16,2 mm
Profondità di montaggio	49,5 mm
Altezza di incasso	7,5 mm

> **Valori caratteristici meccanici**


Modalità di azionamento	stabile
Forza di azionamento max.	6,5 N
Forza di azionamento min.	3 N
Corsa di azionamento max.	2,7 mm
Funzione contatto	2 n.c. + 2 n.a.
Sistema di contatti	Contatti change-over a ponte
Materiale dei contatti	argento
Fissaggio	Ghiera filettata
Brasabilità	sì
Collegamento sul retro	Collegamento brasato

> **Valori caratteristici elettrici**

Tensione di comando min.	12 Volt
Tensione di comando max.	230 Volt
Corrente di comando min.	0,05 A
Corrente di comando max.	4 A

Disegni

Disegni quotati



Disegni aperture di incasso

