

RAFIX 22 FSR, elemento luminoso, collare tondo, Calotta giallo



Campi di applicazione / principali

- > Misurazione-Controllo-Regolazione
- > Settore meccanico ed impiantistico
- > Macchine agricole e forestali
- > Macchine edili

Funzionalità speciali

- > Elemento luminoso
- > Illuminazione con LED SMT
- > Profondità di incasso ridotta di 9,2 mm (PCB) o 27 mm (QC con porta-LED)
- > Tipi di collegamento: collegamento su circuito stampato (PCB) o collegamento a innesto (QC)
- > Grado di protezione: IP 65 frontale



Descrizione

I dispositivi di comando RAFIX sono definiti alla RAFI come elementi modulari, composti da un elemento di azionamento, eventualmente un accoppiamento e un'unità di contatto o di illuminazione individuale.

Gli elementi di azionamento (come pulsanti, attuatori per l'arresto d'emergenza, ecc.) hanno la tattilità, il ripristino e il funzionamento previsti solo se assemblati con i relativi elementi di commutazione.

Gli elementi luminosi RAFIX 22 FSR sono concepiti per l'illuminazione con LED SMT o THT. Garantiscono un'illuminazione di tutta la superficie, visibile anche lateralmente.

Dati tecnici

> Dati generali

Colore calotta	giallo
Effetto calotta / fungo	traslucida
Forma collare	tonda
Temperatura di esercizio min.	-40 °C
Temperatura di esercizio max.	85 °C
Temperatura di immagazzinaggio min.	-40 °C
Temperatura di immagazzinaggio max.	85 °C
illuminabile	sì
Confezione	Cartone
Unità di imballaggio	10 pezzi
Peso netto	10,5 g
Grado di protezione anteriore a norma DIN EN 60529	IP65 IP67 IP69
UL Enclosure Type Rating frontale	type 1 type 4X indoor

Link diretti

- > eCatalog RAFI

Resistenza alle intemperie	IEC 60068-2-14 IEC 60068-2-30 IEC 60068-2-33 IEC 60068-2-78
Resistenza alla nebbia salina secondo la norma	IEC 60068-2-11
Grado di resistenza agli urti IK	06
MOQ ordine	10 pezzi
Conforme a RoHS	sì
Conforme a REACH	sì

> Dimensioni di montaggio


Dimensione esterna lunghezza	31,3 mm
Dimensioni esterne larghezza	31,3 mm
Dimensione esterna altezza	20,8 mm
Apertura di incasso	22,3 mm
Profondità di montaggio	9,2 mm
Altezza di incasso	12,2 mm
Telaio min.	35 x 35 mm
Dimensioni collare	ø 31,3 mm

> Valori caratteristici meccanici


Fissaggio	Ghiera filettata
Coppia di serraggio ghiera di filettata max.	1,2 Nm

Disegni


Disegni quotati



Disegno sistema



Disegno sistema



Disegno pannello frontale

