

## RAFIX 22 QR, portatarghette, grigio ardesia



### Campi di applicazione / principali

- > Misurazione-Controllo-Regolazione
- > Elettrotecnica
- > Settore meccanico ed impiantistico
- > Costruzione veicoli

### Descrizione

Per i dispositivi di comando della serie RAFIX 22 QR è disponibile un'ampia scelta di accessori per l'etichettatura. La serie è concepita in modo che i pulsanti e pulsanti luminosi possano essere etichettati sotto la calotta e inoltre anche quasi tutti gli altri elementi di azionamento possano essere contrassegnati con targhette.

### Dati tecnici

#### > Dati generali

Colore	grigio ardesia
Forma collare	tonda
Temperatura di esercizio min.	-25 °C
Temperatura di esercizio max.	70 °C
Temperatura di immagazzinaggio min.	-40 °C
Temperatura di immagazzinaggio max.	80 °C
Unità di imballaggio	10 pezzi
Peso netto	1,6 g
MOQ ordine	10 pezzi
Conforme a RoHS	sì
Conforme a REACH	sì
Materiale dei componenti	Plastica

#### Link diretti

> [eCatalog RAFI](#)

#### > Dimensioni di montaggio

Dimensione esterna lunghezza	50 mm
Dimensioni esterne larghezza	29,9 mm
Dimensione esterna altezza	3,6 mm

**Disegni**

## Disegni quotati

