

Pulsante, cappuccio sigillante, trasparente, L 15,2 mm



Campi di applicazione / principali

- › Misurazione-Controllo-Regolazione
- › Elettrotecnica
- › Settore meccanico ed impiantistico
- › Sistemi di segnaletica
- › Costruzione veicoli
- › Dispositivi di comando manuali
- › Robot industriali

Descrizione

Dati tecnici

› Dati generali

Colore	trasparente
Forma collare	tonda
Unità di imballaggio	10 pezzi
Peso netto	1 g
Grado di protezione anteriore a norma DIN EN 60529	IP65 con cappuccio sigillante
MOQ ordine	10 pezzi
Conforme a RoHS	sì
Conforme a REACH	sì

Link diretti

› [eCatalog RAFI](#)

› Dimensioni di montaggio

Dimensione esterna lunghezza	21,5 mm
Dimensioni esterne larghezza	21,5 mm
Dimensione esterna altezza	11,2 mm