

## Lampada segnaletica con portalampada, BA 9s, 16,2 mm IP65, alloggiamento, Collegamento a connettore piatto 6,3 x 0,8 / 2 x 2,8 x 0,8 stagnato



### Campi di applicazione / principali

- > Misurazione-Controllo-Regolazione
- > Elettrotecnica
- > Settore meccanico ed impiantistico
- > Sistemi di segnaletica
- > Modellismo

### Descrizione

Lampade segnaletiche per LED o lampade a incandescenza / scarica con zoccolo BA 9 s, diametro di incasso 16,2 mm

### Dati tecnici

#### > Dati generali

illuminabile	sì
Portalampada	BA9s
Unità di imballaggio	10 pezzi
Peso netto	6,9 g
Grado di protezione anteriore a norma DIN EN 60529	IP65
MOQ ordine	50 pezzi
Conforme a RoHS	sì
Conforme a REACH	sì

#### Link diretti

> eCatalog RAFI

#### > Dimensioni di montaggio

Dimensione esterna lunghezza	22 mm
Dimensioni esterne larghezza	22 mm
Dimensione esterna altezza	60,8 mm
Apertura di incasso	16,2 mm
Profondità di montaggio	45,8 mm
Altezza di incasso	15 mm
Dimensioni collare	22 mm

#### > Valori caratteristici meccanici

Fissaggio	Ghiera filettata
-----------	------------------

Le informazioni della presente scheda tecnica forniscono solo una descrizione generale e / o le caratteristiche prestazionali, che potrebbero non valere esattamente, come descritto, per l'applicazione desiderata e che potrebbero subire modifiche a seguito di migliorie al prodotto. I dati tecnici, le illustrazioni e le altre informazioni riguardanti i nostri prodotti sono semplicemente il frutto di singole prove tecniche. Tali descrizioni e le altre caratteristiche riportate sui prodotti sono vincolanti solo se espressamente concordate all'atto della stipulazione di un contratto vincolante. In tutti gli altri casi, ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e variare la disponibilità dei prodotti. Le immagini e le altre rappresentazioni grafiche sono meramente indicative. Tutte le denominazioni dei prodotti possono essere marchi o brand del gruppo RAFI o di suoi possibili fornitori. Il loro utilizzo da parte di terzi, per scopi personali, potrebbe violare i diritti del soggetto che ne è titolare.

Versione: 28 feb 2024 Pagina: 1/3

#### RAFI GmbH & Co. KG

Ravensburger Str. 128-134  
88276 Berg/Ravensburg  
Germania  
www.rafi-group.com,  
info.headquarters@rafi-group.com

Brasabilità	sì
Collegamento sul retro	Collegamento a connettore piatto 6,3 x 0,8 / 2 x 2,8 x 0,8 stagnato

**> Valori caratteristici elettrici**

Tensione di esercizio max. sorgente luminosa	250 Volt
---	----------

**Disegni****Disegni aperture di incasso**