

Lampada segnaletica con portalampada, BA 15d, IP40, 30,5 mm, alloggiamento, Collegamento a vite / a innesto



Campi di applicazione / principali

- > Misurazione-Controllo-Regolazione
- > Elettrotecnica
- > Settore meccanico ed impiantistico
- > Sistemi di segnaletica
- > Modellismo



Descrizione

Lampade segnaletiche per LED e lampade a incandescenza con zoccolo BA 15 d, diametro di incasso 30,5 mm

Dati tecnici

> Dati generali

Forma calotta	tonda
illuminabile	sì
Portalampada	BA 15d
Unità di imballaggio	10 pezzi
Peso netto	28,1 g
Grado di protezione anteriore a norma DIN EN 60529	IP40
MOQ ordine	50 pezzi
Conforme a RoHS	sì
Conforme a REACH	sì

Link diretti

> eCatalog RAFI

> Dimensioni di montaggio

Dimensione esterna lunghezza	36 mm
Dimensioni esterne larghezza	36 mm
Dimensione esterna altezza	71 mm
Apertura di incasso	30,5 mm
Profondità di montaggio	58 mm
Altezza di incasso	13 mm
Dimensioni collare	36 mm

> Valori caratteristici meccanici

Fissaggio	Ghiera filettata
Collegamento sul retro	Collegamento a vite / a innesto

> Valori caratteristici elettrici

Tensione di esercizio max. sorgente luminosa	250 Volt
Potenza di esercizio max. sorgente luminosa	5 Watt

Disegni

Disegni aperture di incasso

