

## Lampada segnaletica con LED integrato, 5 mm, LED sporgente, Sorgenti luminose verde, Collegamento brasato



### Campi di applicazione / principali

- Misurazione-Controllo-Regolazione
- Elettrotecnica
- Settore meccanico ed impiantistico
- Sistemi di segnaletica
- Modellismo



### Descrizione

Lampade segnaletiche con LED integrato, diametro di incasso 5 mm

### Dati tecnici

#### ➤ Dati generali

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Effetto calotta / fungo                            | trasparente |
| Colore sorgente luminosa                           | verde       |
| illuminabile                                       | sì          |
| Unità di imballaggio                               | 10 pezzi    |
| Peso netto                                         | 0,4 g       |
| Grado di protezione anteriore a norma DIN EN 60529 | IP40        |
| MOQ ordine                                         | 10 pezzi    |
| Conforme a RoHS                                    | sì          |
| Conforme a REACH                                   | sì          |

#### Link diretti

➤ [eCatalog RAFI](#)

#### ➤ Dimensioni di montaggio

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Dimensione esterna lunghezza | 5,8 mm |
| Dimensioni esterne larghezza | 5,8 mm |
| Dimensione esterna altezza   | 21 mm  |
| Apertura di incasso          | 5 mm   |
| Profondità di montaggio      | 18 mm  |
| Altezza di incasso           | 3 mm   |
| Dimensioni collare           | 5,8 mm |

#### ➤ Valori caratteristici meccanici


|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| Fissaggio | Inserimento nell'apertura di incasso |
|-----------|--------------------------------------|

Le informazioni della presente scheda tecnica forniscono solo una descrizione generale e / o le caratteristiche prestazionali, che potrebbero non valere esattamente, come descritto, per l'applicazione desiderata e che potrebbero subire modifiche a seguito di migliorie al prodotto. I dati tecnici, le illustrazioni e le altre informazioni riguardanti i nostri prodotti sono semplicemente il frutto di singole prove tecniche. Tali descrizioni e le altre caratteristiche riportate sui prodotti sono vincolanti solo se espressamente concordate all'atto della stipulazione di un contratto vincolante. In tutti gli altri casi, ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e variare la disponibilità dei prodotti. Le immagini e le altre rappresentazioni grafiche sono meramente indicative. Tutte le denominazioni dei prodotti possono essere marchi o brand del gruppo RAFI o di suoi possibili fornitori. Il loro utilizzo da parte di terzi, per scopi personali, potrebbe violare i diritti del soggetto che ne è titolare.

|                                                 |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| Brasabilità                                     | sì                   |
| Collegamento sul retro                          | Collegamento brasato |
| > <b>Valori caratteristici elettrici</b>        |                      |
| Tensione di esercizio min.<br>sorgente luminosa | 24 Volt              |
| Tensione di esercizio max.<br>sorgente luminosa | 28 Volt              |

## Disegni

### Disegni quotati



### Disegni aperture di incasso

