

## LED, W2x4.6d, 24 Volt, verde, LED



### Descrizione

### Dati tecnici

#### > Dati generali

Colore sorgente luminosa	verde
Temperatura di esercizio min.	-30 °C
Temperatura di esercizio max.	65 °C
illuminabile	sì
Sorgenti luminose	LED
Portalamпада	W 2 x 4,6d
Unità di imballaggio	5 pezzi
Peso netto	0,4 g
MOQ ordine	5 pezzi
Conforme a RoHS	sì
Conforme a REACH	sì

#### Link diretti

> [eCatalog RAFI](#)

#### > Dimensioni di montaggio

Dimensione esterna lunghezza	5 mm
Dimensioni esterne larghezza	5 mm
Dimensione esterna altezza	17 mm

#### > Valori caratteristici elettrici

Tensione di esercizio max.	24 Volt
sorgente luminosa	