

LED, W2x4.6d, 24 Volt, giallo, LED



Descrizione

Dati tecnici

> Dati generali

Colore sorgente luminosa	giallo
Temperatura di esercizio min.	-30 °C
Temperatura di esercizio max.	65 °C
illuminabile	sì
Sorgenti luminose	LED
Portalamпада	W 2 x 4,6d
Unità di imballaggio	5 pezzi
Peso netto	0,4 g
MOQ ordine	5 pezzi
Conforme a RoHS	sì
Conforme a REACH	sì

Link diretti

> eCatalog RAFI

> Dimensioni di montaggio

Dimensione esterna lunghezza	5 mm
Dimensioni esterne larghezza	5 mm
Dimensione esterna altezza	17 mm

> Valori caratteristici elettrici

Tensione di esercizio max.	24 Volt
sorgente luminosa	