

KERN 347-095-100

KERN

Asta di supporto, classe OIML M1, 500 g, acciaio inossidabile tornito fine



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	Asta di supporto
Famiglia di prodotti	347

Sistema di misura

Peso di calibrazione - volume (cm ³)	59,5238
Peso di calibrazione - incertezza della densità (kg/m ³)	100
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm ³)	1,2046
Peso di calibrazione OIML classe	M1
Peso di calibrazione - valore nominale	500 g
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	25 mg
Peso di calibrazione - densità (kg/m ³)	8000
OIML-conforme	✓
Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)	2600

Design

Struttura peso	Asta di supporto (Tipo A)
Dimensioni (Ø×A)	40×663 mm
Materiale	acciaio inossidabile tornito fine
Peso massimo totale	20 kg
Peso massimo individuale	10 kg
Tipo di regolazione	Camera di aggiustamento - avvitato

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkkS	962-639
---	---------

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	40×40×663 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,50 kg
Peso lordo ca.	0,50 kg
Peso di spedizione	0,5 kg

Casi facoltativi

Caso - Plastica Numero di articolo	347-515-400
------------------------------------	-------------

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761256354
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

