

KERN 347-115-100

KERN

Asta di supporto, classe OIML M1, 1 kg, acciaio inossidabile tornito fine



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	Asta di supporto
Famiglia di prodotti	347

Sistema di misura

Peso di calibrazione - volume (cm³) 119,0476

Peso di calibrazione - incertezza della densità (kg/m³) 100

Peso di calibrazione - volume incertezza (cm³) 2,4093

Peso di calibrazione OIML classe M1

Peso di calibrazione - valore nominale 1 kg

Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-) 50 mg

Peso di calibrazione - densità (kg/m³) 8000

OIML-conforme ✓

Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML) 2600

Design

Struttura peso Asta di supporto (Tipo A)

Dimensioni (Ø×A) 60×991 mm

Materiale acciaio inossidabile tornito fine

Peso massimo totale 40 kg

Peso massimo individuale 10 kg

Tipo di regolazione Camera di aggiustamento - avvitato

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkkS 962-641

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna 1 d

Dimensioni imballaggio (L×P×H) 60×60×991 mm

Metodo di spedizione Servizio pacchi

Peso netto ca. 1,00 kg

Peso lordo ca. 1,00 kg

Peso di spedizione 1 kg

Casi facoltativi

Caso - Plastica Numero di articolo 347-515-400

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN 4045761256378

Classificazione REACH nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

