

KERN 357-04

KERN

Peso singolo, classe OIML M2, 10 g, Pulsante, acciaio inossidabile tornito fine (OIML)



Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkKS 962-634

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

| | |
|-----------------------|------------------|
| Marchio | KERN |
| Categoria di prodotto | Peso individuale |
| Gruppo di prodotti | OIML M2 |
| Famiglia di prodotti | 357 |

Sistema di misura

| | |
|---|--------|
| Peso di calibrazione - valore nominale | 10 g |
| Peso di calibrazione - volume (cm ³) | 1,1905 |
| Peso di calibrazione - volume incertezza (cm ³) | 0,0241 |
| Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-) | 6 mg |
| Peso di calibrazione OIML classe | M2 |

Design

| | |
|------------------|--|
| Struttura peso | Pulsante |
| Dimensioni (Ø×A) | 10×17,5 mm |
| Materiale | acciaio inossidabile tornito fine (OIML) |

Imballaggio e spedizione

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Divisione forza [d] (N) | 1 d |
| Dimensioni imballaggio (L×P×H) | 24×24×51 mm |
| Peso netto | 0,01 kg |
| Metodo di spedizione | Servizio pacchi |
| Peso netto ca. | 0,05 kg |
| Peso lordo ca. | 0,05 kg |
| Peso di spedizione | 0,1 kg |