KERN **357-06**

Peso singolo, classe OIML M2, 50 g, Pulsante, acciaio inossidabile tornito fine



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML M2
Famiglia di prodotti	357

Sistema di misura

Peso di calibrazione - volume (cm^3)	5,9524
Peso di calibrazione - incertezza della densità (kg/m^3)	140
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm^3)	0,1205
Peso di calibrazione OIML classe	M2
Peso di calibrazione - valore nominale	50 g
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	10 mg
Peso di calibrazione - densità (kg/m^3)	7950
OIML-conforme	✓

Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (Ø×A)	18×28 mm
Materiale	acciaio inossidabile tornito fine
Tipo di regolazione	Camera di aggiustamento - Sigillo

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkkS	962-636

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	24×24×51 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,05 kg
Peso lordo ca.	0,05 kg
Peso di spedizione	0,1 kg

Casi facoltativi

Caso - Plastica Numero di articolo	347-070-400
Caso - Alluminio Codice articolo	317-060-600
Caso - Legno Numero di articolo	337-060-200

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761288973
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD

1 DAY

OPTION

DAkkS