

KERN 357-12

KERN

Peso singolo, classe OIML M2, 2 kg, Pulsante, acciaio inossidabile tornito fine (OIML)



Servizi

Numero di articolo per calibrazione 962-642
DAkKS

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

| | |
|-----------------------|------------------|
| Marchio | KERN |
| Categoria di prodotto | Peso individuale |
| Gruppo di prodotti | OIML M2 |
| Famiglia di prodotti | 357 |

Sistema di misura

| | |
|---|----------|
| Peso di calibrazione - valore nominale | 2 kg |
| Peso di calibrazione - volume (cm ³) | 238,0952 |
| Peso di calibrazione - volume incertezza (cm ³) | 4,8186 |
| Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-) | 300 mg |
| Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML) | 2300 |
| Peso di calibrazione OIML classe | M2 |

Design

| | |
|------------------|--|
| Struttura peso | Pulsante |
| Dimensioni (Ø×A) | 60×100 mm |
| Materiale | acciaio inossidabile tornito fine (OIML) |

Imballaggio e spedizione

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Divisione forza [d] (N) | 1 d |
| Dimensioni imballaggio (L×P×H) | 72×72×115 mm |
| Peso netto | 2 kg |
| Metodo di spedizione | Servizio pacchi |
| Peso netto ca. | 2,0 kg |
| Peso lordo ca. | 2,0 kg |
| Peso di spedizione | 2 kg |