

SAUTER CE RR12

KERN

Testa snodata con filettatura M12, acciaio inossidabile, adatta solo per i modelli con carico nominale ≤ 750 kg



Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Técnica de medición
Gruppo di prodotti	Estremità dell'asta

Design

Materiale	acciaio, inossidabile
-----------	-----------------------

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	120×100×80 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,10 kg
Peso lordo ca.	0,15 kg
Peso di spedizione	0,2 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761222359
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD

