

KERN CE WT2-Y1

KERN

Trasmettitore di pesata analogico per amplificare il segnale dell'estensimetro con uscita in corrente o in tensione (a secondo del modello)



Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	190×160×105 mm
Peso netto	0,225 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,25 kg
Peso lordo ca.	0,35 kg
Peso di spedizione	0,6 kg

Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione auf Anfrage | on request

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Componente della tecnologia di misura
Gruppo di prodotti	Trasmettitore di pesata analogico
Famiglia di prodotti	CE WT

Sistema di misura

Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Collegamento della celle di carico	4-conduttori
Numero di piattaforme / canali	1

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Display

Display retroilluminato	no
-------------------------	----

Design

Dimensioni apparecchio indicatore (L×P×A)	110×45×32 mm
---	--------------

Funzioni

Interfacce	analogica (4 - 20 mA)
Protetta IP - unità completa	IP54

Alimentazione

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	24 V 1 A
---	----------

Condizioni ambientali

Utilizzare la temperatura [Min]	-20 °C
Utilizzare la temperatura [Max]	65 °C