

A


B


D


1

Scoprite altri dettagli e i relativi accessori online!

Bilancia di precisione di alta qualità con aggiustamento automatico interno, opzionalmente con omologazione

Caratteristiche

- EWJ 600-3/EWJ 6000-2: La risoluzione eccezionalmente alta a 600.000 punti del sistema di misura garantisce la massima precisione per portate elevate
- Ampia gamma di funzioni tra cui statistiche, ricette e funzioni di somma
- Pesata con valori di tolleranza: un segnale ottico ed acustico supporta il lavoro di porzionatura, dosaggio o assortimento
- Filosofia operativa KERN uniforme e conveniente: Tutte le funzioni principali hanno un proprio tasto sulla tastiera
- Aggiustamento automatico interno con comando cronologico ogni 2 h. Garantisce la massima precisione e rende il funzionamento indipendente dal luogo di installazione
- Visualizzazione capacità: Una visualizzazione indica la capacità di pesata ancora disponibile
- KERN EWJ/-H/-M: Interfaccia dati USB per la trasmissione dei dati di pesata a PC, stampante ecc.
- Gabbietta antivento piccolo di serie per modelli con dimensioni piatto di pesata A, B, removibile, espace de pesata L×P×A 134×128×80 mm
- 1 KERN EWJ 300-3H: Gabbietta antivento in vetro di grandi dimensioni, con 3 antine scorrevoli per un agevole accesso al prodotto da pesare. Espace di pesata L×P×A 155×175×217 mm
- Copertina rigida di protezione incl. nella fornitura

Dati tecnici

- Grande display LCD, altezza cifre 21 mm
- Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox
  - A ⌀ 80 mm
  - B ⌀ 120 mm
  - C ⌀ 135 mm, raffigurato in grande
  - D L×P 155×145 mm
- Temperatura ambiente ammessa
  KERN EWJ: 10 °C/35 °C
  KERN EWJ-M: 10 °C/35 °C

DI SERIE



EWJ / EWJ-M | EWJ / EWJ-M | EWJ / EWJ-M | EWJ / EWJ-M | EWJ / EWJ-M | EWJ / EWJ-M

OPZIONE



FACTORY



EWJ-M / EWJ-SM

Modello	Portata	Divisione	Divisione omologata	Carico min.	Linearità	Dimensioni totali L×P×A	Piatto di pesata	Su richiesta	
								Omologazione	Certificato
	[Max]	[d]	[e]	[Min]		mm		MII	DAkkS accr.
KERN	g	g	g	g	g			KERN	KERN
EWJ 300-3H	300	0,001	-	-	± 0,005	220×340×321	A	-	963-127
EWJ 300-3	300	0,001	-	-	± 0,005	220×340×90	A	-	963-127
EWJ 600-3	600	0,001	-	-	± 0,005	220×340×105	B	-	963-103
EWJ 3000-2	3000	0,01	-	-	± 0,05	220×340×105	C	-	963-127
EWJ 6000-2	6000	0,01	-	-	± 0,05	220×340×105	D	-	963-104
Nota: Per impiego con obbligo di omologazione (valutazione della conformità secondo NAWI 2014/31/UE) si prega di ordinare l'omologazione insieme alla bilancia Non è possibile effettuare una prima omologazione successivamente. Per l'omologazione necessitiamo l'indirizzo completo del luogo di utilizzo.									
EWJ 600-2M	600	0,01	0,1	0,5	± 0,03	220×340×90	B	965-216	963-127
EWJ 6000-1M	6000	0,1	1	5	± 0,3	220×340×105	D	965-217	963-128
Varianti senza interfaccia dati									
EWJ 600-2SM	600	0,01	0,1	0,5	± 0,03	220×340×90	B	965-216	963-127
EWJ 6000-1SM	6000	0,1	1	5	± 0,3	220×340×105	D	965-217	963-128