

KERN FOB 7K-4NLO

KERN

Bilancia per organi compatta in acciaio inossidabile, particolarmente ben protetta e igienica da pulire grazie alla protezione IP67 e alle superfici lisce in acciaio inossidabile



Display

Tipo di display	LCD
Display retroilluminato	sì
Display altezza cifre	25 mm
Linguaggi dell'interfaccia utente	Linguaggio simbolico

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	285×255×90 mm
Materiale alloggiamento	acciaio inox
Materiale piatto di pesata	acciaio inox
Dimensioni superficie di pesata (L×P)	252×200 mm

Funzioni

Numero di tasti per il comando	4
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore	2 min
Funzione di tara	manualmente (più volte)
Protetta IP - unità completa	IP67
Protetta IP - display	IP67
Protetta IP - piattaforma	IP67

Alimentazione

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	230 V AC, 50 Hz
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	15 V, 500 mA
Alimentatore di rete tipo	Alimentatore di rete
Alimentazione in dotazione	Batteria
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO UK CH
Batteria	4× 1.5 V AA
Tipo di batteria/accumulatore	Alcalino(-manganese)
Collegamento della batteria	Cuscinetto + Molla
Batteria tensione	6 V
Batteria tempo di carica	48 h
Batteria autonomia - con retroilluminazione	48 h
Batteria autonomia - senza retroilluminazione	66 h

Condizioni ambientali

Umidità ambientale [Min]	25 %
Umidità ambientale [Max]	95 %
Temperatura ambiente [Min]	5 °C
Temperatura ambiente [Max]	35 °C

Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance mediche
Gruppo di prodotti	Bilancia per organi

Sistema di misura

Tipo di bilancia	Bilancia con divisione multipla
Numero di portata	2
Sistema di pesata	Estensimetro
Portata [Max]	5000 g; 7500 g
Divisione [d]	0,5 g; 1 g
Risoluzione	10.000, 7.500
Linearità	± 1,5 g; 3 g
Riproducibilità	0,5 g; 1 g
Unità preimpostata	kg

Unità di misura	g lb oz
-----------------	---------------

Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	5 kg (M1)
Possibili punti di regolazione	5 kg
Tempo di stabilizzazione	2 s
Tempo di riscaldamento	30 min; 30 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	1,5 g; 3 g
Scorrimento massimo (15 minuti)	4 g
Scorrimento massimo (30 minuti)	8 g

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

KERN FOB 7K-4NLO

KERN

Bilancia per organi compatta in acciaio inossidabile, particolarmente ben protetta e igienica da pulire grazie alla protezione IP67 e alle superfici lisce in acciaio inossidabile

Temperatura di stoccaggio [Min] -10 °C

Temperatura di stoccaggio [Max] 40 °C

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	415×305×165 mm
Peso netto	3,8 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	3,8 kg
Peso lordo ca.	4,6 kg
Peso di spedizione	4,495 kg

Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	961-248
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-128
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

