

# KERN FS 2-100KRQ1

# KERN

Set pronto per l'uso composto da un misuratore di forza premium FS 2 e da una cella di misura esterna rotonda in miniatura CR 10000-1Q1 per la misurazione della forza di compressione



|   |          |
|---|----------|
| Dimensioni cella di misura (cilindrica) | 82×44 mm |
|---|----------|

## Funzioni

|  |               |
|--|---------------|
| Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/ accumulatore | selezionabile |
| Funzione Peak  | ✓             |
| Funzione statistica  | ✓             |
| Funzione di memoria  | ✓             |
| Interfacce   | USB-Device    |

## Alimentazione

|   |   |
|---|---|
| Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]                   | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz                   |
| Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]                   | 5 V, 1 A                                    |
| Alimentatore di rete tipo   | USB incl. alimentatore a spina (separabile) |
| Alimentazione in dotazione  | Batteria e alimentazione                    |
| Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione | EURO  |
| Accumulatore tempo di carica  | 8 h   |
| Accumulatore autonomia - con retroilluminazione                         | 5 h   |
| Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione                       | 8 h   |
| Tipo di batteria/accumulatore   | Li-Ion                                      |
| Collegamento della batteria   | Connettore a 2 poli per vasca               |
| Batteria capacità   | 2.400 mAh                                   |
| Batteria tensione   | 3,7 V                                       |

## Imballaggio e spedizione

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Divisione forza [d] (N) | 3 d             |
| Peso netto              | 1,4 kg          |
| Metodo di spedizione    | Servizio pacchi |
| Peso netto ca.          | 1,4 kg          |
| Peso lordo ca.          | 2,4 kg          |
| Peso di spedizione      | 2,362 kg        |

## Servizi

|   |         |
|---|---------|
| Numero di articolo per calibrazione di fabbrica (forza di compressione) | 961-266 |
|---|---------|

## Categoria

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Marchio               | Sauter                                    |
| Categoria di prodotto | Misurazione di forze                      |
| Gruppo di prodotti    | Set di strumento di misurazione per forze |
| Famiglia di prodotti  | FS RQ1                                    |

## Sistema di misura

|  |              |
|--|--------------|
| Unità preimpostata                       | N            |
| Campo di misura forza [Max] (N)          | 100 kN       |
| Divisione forza [d] (N)                  | 20 N         |
| Directione de la forza                   | compressione |
| Testa di misura frequenza di misurazione | 1000 Hz      |
| Numero di piattaforme / canali           | 2            |

## Omologazione

|            |   |
|------------|---|
| Marchio CE | ✓ |
|------------|---|

## Display

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Display tipo                      | TFT, colorato  |
| Display risoluzione               | 320×480  |
| Linguaggi dell'interfaccia utente | Tedesco<br>Inglese<br>Francese<br>Spagnolo<br>Italiano |

## Design

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Materiale alloggiamento del display | Plastica |
| Materiale alloggiamento             | plastica |


# KERN FS 2-100KRQ1



Set pronto per l'uso composto da un misuratore di forza premium FS 2 e da una cella di misura esterna rotonda in miniatura CR 10000-1Q1 per la misurazione della forza di compressione

## Pittogrammi

### STANDARD



### OPTION

