

SAUTER FS 2-20



Dinamometro premium con cella di misura integrata e possibilità di collegamento fino a 4 celle di misura esterne



Montaggio - applicazione della forza

Filettatura esterna M6

Funzioni

Funzione Peak	✓
Funzione di memoria	✓
Funzione statistica	✓
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore	selezionabile

Interfaccia

Interfacce	USB-Device
------------	------------

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Accumulatore e alimentazione
Tipo di alimentatore	USB incl. alimentatore a spina (separabile)
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	UK
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	5 V, 1 A
Presa di corrente per l'alimentatore	USB C
Tipo di batteria/accumulatore	Li-Ion
Collegamento della batteria	Connettore a 2 poli per vasca
Batteria capacità	2.400 mAh
Batteria tensione	3,7 V
Numero di celle della batteria	1
Batteria - Peso singolo	44 g
Batteria - Peso totale nell'articolo	44 g
Batteria - Struttura/forma	Combinazione indivisibile di celle (pacchetto)
Capacità della batteria (Wh)	8,88 Wh
Batteria - Contenuto di litio	720 mg
Test superati secondo UN 38.3	✓
Accumulatore	3,7V, 2400mAh
Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	5 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	8 h
Accumulatore tempo di carica	8 h

Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Misurazione di forze
Gruppo di prodotti	Dinamometro digitale
Famiglia di prodotti	FS

Sistema di misura

Campo di misura forza [Max] (N)	20 N
Divisione forza [d] (N)	0,004 N
Testa di misura frequenza di misurazione	1000 Hz
Protezione contro i sovraccarichi (% da [Max])	150%
Unità preimpostata	N
Numero di piattaforme / canali	2

Display

Display tipo	TFT, colorato
Display risoluzione	320×480
Linguaggi dell'interfaccia utente	Tedesco Inglese Francese Spagnolo Italiano

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	71×31×180 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	71×31×180 mm
Dimensioni apparecchio indicatore (L×P×A)	71×31×180 mm
Materiale alloggiamento	plastica
Materiale alloggiamento del display	plastica

SAUTER FS 2-20

KERN

Dinamometro premium con cella di misura integrata e possibilità di collegamento fino a 4 celle di misura esterne

Batteria/accumulatore collegato	collegato elettricamente fisso, non isolato
---------------------------------	--

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkkS (forza di trazione)	963-16 1
--	----------

Numero di articolo per calibrazione DAkkS (forza di compressione)	963-26 1
--	----------

Numero di articolo per calibrazione DAkkS (forza di trazione/forza di compressione)	963-36 1
---	----------

Numero di articolo per calibrazione di fabbrica (forza di trazione)	961-16 1
--	----------

Numero di articolo per calibrazione di fabbrica (forza di compressione)	961-26 1
--	----------

Numero di articolo per calibrazione di fabbrica (forza di trazione/forza di compressione)	961-36 1
---	----------

Imballaggio e spedizione


Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	280×185×90 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,40 kg
Peso lordo ca.	1,4 kg
Peso di spedizione	1,25 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761236974
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

