

KERN FS 2-200

KERN

Dinamometro premium con cella di misura integrata e possibilità di collegamento fino a 4 celle di misura esterne



Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	71×31×180 mm
Materiale alloggiamento del display	Plastica
Materiale alloggiamento	plastica
Montaggio - applicazione della forza	Filettatura esterna M6

Funzioni

Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore	selezionabile
Funzione Peak	✓
Funzione statistica	✓
Funzione di memoria	✓
Interfacce	USB-Device

Alimentazione

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	5 V, 1 A
Alimentatore di rete tipo	USB incl. alimentatore a spina (separabile)
Alimentazione in dotazione	Batteria e alimentazione
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO
Accumulatore tempo di carica	8 h
Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	5 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	8 h
Tipo di batteria/accumulatore	Li-Ion
Collegamento della batteria	Connettore a 2 poli per vasca
Batteria capacità	2.400 mAh
Batteria tensione	3,7 V

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	280×185×90 mm
Peso netto	0,4 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,40 kg
Peso lordo ca.	1,4 kg
Peso di spedizione	1,25 kg

Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Misurazione di forze
Gruppo di prodotti	Dinamometro digitale
Famiglia di prodotti	FS

Sistema di misura

Unità preimpostata	N
Campo di misura forza [Max] (N)	200 N
Divisione forza [d] (N)	0,04 N
Testa di misura frequenza di misurazione	1000 Hz
Numero di piattaforme / canali	2
Protezione contro i sovraccarichi (% da [Max])	150%

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Display

Display tipo	TFT, colorato
Display risoluzione	320×480
Linguaggi dell'interfaccia utente	Tedesco Inglese Francese Spagnolo Italiano

Design

Dimensioni apparecchio indicatore (L×P×A)	71×31×180 mm
Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	71×31×180 mm

KERN FS 2-200



Dinamometro premium con cella di misura integrata e possibilità di collegamento fino a 4 celle di misura esterne

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkkS (forza di trazione) 963-161

Numero di articolo per calibrazione DAkkS (forza di compressione) 963-261

Numero di articolo per calibrazione DAkkS (forza di trazione/forza di compressione) 963-361


Numero di articolo per calibrazione di fabbrica (forza di trazione) 961-161

Numero di articolo per calibrazione di fabbrica (forza di compressione) 961-261

Numero di articolo per calibrazione di fabbrica (forza di trazione/forza di compressione) 961-361

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

