







Scoprite altri dettagli e i relativi accessori online!

Bilancia da gru ad alta risoluzione per carichi fino a 300 kg

Caratteristiche

- 1 Le bilance sono conformi con la certificazione di prova TÜV alla norma EN 13155 (Attrezzature amovibili di presa del carico/ resistenza alla rottura) e EN 61010-1 (Sicurezza elettrica
- Pregiata bilancia da gru per zone di carico da basse a medie. La realizzazione massiccia aumenta la sicurezza (omologata TÜV). Grazie al grande display LCD e al telecomando di serie in dotazione è possibile leggere i risultati e controllare la bilancia anche da una grande distanza
- Grazie all'alimentazione a batteria/funzionamento ad accumulatore (opzionale), alla struttura compatta ed al peso ridotto, adatta per l'uso in luoghi diversi
- Indicatore del livello batteria, ottico con LED
- Funzione Hold: Per leggere in tutta comodità il valore di pesata, è possibile „congelare" il display in vari modi: automaticamente con valore di pesata stabile o manualmente premendo il tasto Hold
- Tarare: Azzeramento del display a bilancia carica. I carichi rimossi o aggiunti vengono visualizzati direttamente
- Grande display per facilitare la lettura dei valori
- Funzione standby: Spegnimento automatico del display dopo 5 minuti senza cambio del carico. Attivazione automatica con pressione su un tasto qualsiasi
- Gancio con fermo di sicurezza, girevole
- Maniglia e gancio in acciaio nichelato
- 2 Telecomando ad infrarossi di serie, funzionamento fino a 20 m, L×P×A 65×24×100 mm, batteria compresa

Dati tecnici

- Display LCD, retroilluminato, altezza cifre 28 mm
- Pronto all'uso: batterie comprese, 4×1.5 V AA, autonomia fino a 100 h
- Precisione: 0,2% di [Max]
- Unità di pesata: kg, lb, N
- Temperatura ambiente ammessa 5 °C/40 °C

DI SERIE



OPZIONE



Modello	Portata	Divisione	Peso netto	3 Dimensioni							Su richiesta Certificato
KERN	[Max] kg	[d] g	ca. kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	DAkkS accr. KERN
HCD 60K-2*	60	20	1,2	150	79,3	97,7	276,1	246,5	26	18	963-129H
HCD 100K-2	150	50	1,2	150	79,3	97,7	276,1	246,5	26	18	963-129H
HCD 300K-1	300	100	1,2	150	79,3	97,7	276,1	246,5	26	18	963-129H
Bilancia con divisione multipla, all'aumentare o al diminuire del carico passa automaticamente alla portata superiore o inferiore [Max] e leggibilità [d].											
HCD 100K-2D	60 | 150	20 | 50	1,2	150	79,3	97,7	276,1	246,5	26	18	963-129H
HCD 300K-2D	150 | 300	50 | 100	1,2	150	79,3	97,7	276,1	246,5	26	18	963-129H

! * FINO A ESAURIMENTO DELLE SCORTE