

SAUTER HEA 100

Misuratore di durezza digitale Shore con numerose funzioni

KERN



Categoria	
Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Prova di durezza
Gruppo di prodotti	Durometro digitale Shore
Famiglia di prodotti	HE

Sistema di misura	
Divisione durezza [d] (Shore)	0,1
Campo di misura Shore	100
Oggetto di prova spessore [Min]	6 mm
Scale di durezza	Shore A
Durometro Leeb tipo die sensor	A
Blocco di prova incluso	✓
Unità di misura	HA
Tolleranza (% da [Max])	1%
Posizione di posizionamento del sensore	interno
Forza di prova misurazione della durezza	10 N
Sonda di misura diametro	18 mm

Display	
Tipo di display	LCD
Display dimensioni	32×21 mm

Design	
Dimensioni (L×P×A)	153×50×29 mm
Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	153×50×29 mm
Materiale alloggiamento	plastica

Funzioni	
Funzione di mediazione	✓

Funzione valore limite	✓
Possibilità di misurare a 360°	✓
Funzione Hold	✓
Funzione Peak	✓
Funzione di memoria	✓
Memoria - numero di risultati	500
Funzione statistica	✓
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/ accumulatore	2 min

Interfaccia	
Interfacce	USB-Device

Alimentazione	
Alimentazione in dotazione	Accumulatore e alimentazione
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	UK
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Alimentatore rimovibile	rimovibile
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	5 V 1000 mA
Presa di corrente per l'alimentatore	Interno più, esterno meno
Tipo di batteria/accumulatore	NiMH
Collegamento della batteria	Raccordi a innesto
Batteria autonomia - senza retroilluminazione	20 h
Batteria tempo di carica	20 h
Batteria capacità	400 mAh
Batteria tensione	3,6 V
Numero di celle della batteria	3
Batteria - Peso singolo	42 g
Batteria - Peso totale nell'articolo	126 g
Batteria - Struttura/forma	Combinazione indivisibile di celle (pacchetto)
Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	8 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	20 h
Accumulatore tempo di carica	3 h

SAUTER HEA 100



Misuratore di durezza digitale Shore con numerose funzioni

Omologazione

Marchio CE ✓

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	295×165×115 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,20 kg
Peso lordo ca.	0,80 kg
Peso di spedizione	1,1 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761274013
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD

