

SAUTER HED 100

KERN

Misuratore di durezza digitale Shore con numerose funzioni



Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Prova di durezza
Gruppo di prodotti	Durometro digitale Shore
Famiglia di prodotti	HE

Sistema di misura

Divisione durezza [d] (Shore)	0,1
Campo di misura Shore	100
Oggetto di prova spessore [Min]	6 mm
Scale di durezza	Shore D
Durometro Leeb tipo die sensor	D
Unità di misura	HD
Tolleranza (% da [Max])	1%
Forza di prova misurazione della durezza	50 N
Sonda di misura diametro	18 mm

Display

Tipo di display	LCD
Display dimensioni	32×21 mm

Design

Dimensioni (L×P×A)	153×50×29 mm
Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	153×50×29 mm
Materiale alloggiamento	plastica

Funzioni

Funzione di mediazione	✓
Funzione valore limite	✓
Funzione Hold	✓
Funzione Peak	✓

Funzione di memoria	✓
Memoria - numero di risultati	500
Funzione statistica	✓
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/ accumulatore	2 min

Interfaccia

Interfacce	USB-Device
------------	------------

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Accumulatore e alimentazione
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	UK
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Alimentatore rimovibile	rimovibile
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	5 V 1000 mA
Presa di corrente per l'alimentatore	Interno più, esterno meno
Tipo di batteria/accumulatore	NiMH
Collegamento della batteria	Raccordi a innesto
Batteria autonomia - senza retroilluminazione	20 h
Batteria tempo di carica	20 h
Batteria capacità	400 mAh
Batteria tensione	3,6 V
Numero di celle della batteria	3
Batteria - Peso singolo	42 g
Batteria - Peso totale nell'articolo	126 g
Batteria - Struttura/forma	Combinazione indivisibile di celle (pacchetto)
Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	20 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	20 h
Accumulatore tempo di carica	3 h

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
-------------------	-----

SAUTER HED 100



Misuratore di durezza digitale Shore con numerose funzioni

Dimensioni imballaggio (L×P×H) 295×165×115 mm

Metodo di spedizione Servizio pacchi

Peso netto ca. 0,20 kg

Peso lordo ca. 0,80 kg

Peso di spedizione 1,1 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN 4045761274020

Classificazione REACH nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD

