

KERN IXC 10K-4

KERN

Comfort per l'industria: Bilancia a piattaforma in acciaio inox che può contenere fino a quattro interfacce. Funzionamento intuitivo



Collegamento della celle di carico 4-conduttori

Omologazione

Marchio CE

✓

Display

Tipo di display

LCD

Display tipo

LCD con retroilluminazione

Display dimensioni

160×60 mm

Display retroilluminato

sì

Display altezza cifre

48 mm

Linguaggi dell'interfaccia utente

Inglese
Linguaggio simbolico

Design

Dimensioni apparecchio indicatore (L×P×A)

232×150×80 mm

Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)

300×240×105 mm

Materiale alloggiamento del display

acciaio inossidabile

Materiale piatto di pesata

acciaio inox

Materiale piattaforma

acciaio, laccato

Dimensioni superficie di pesata (L×P)

300×240 mm

Apparecchio indicatore lunghezza cavo

3 m

Lunghezza consentita cavo del apparecchio indicatore [Max]

3 m

Sistema di bloccaggio per il trasporto - coppia di serraggio

0,1 Nm

Materiale cella (celle) di carico

alluminio

Celle di carico - numero

1

Piedini di livellamento regolabili

✓

Supporto a parete

✓

Funzioni

Numero di tasti per il comando

7

Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a alimentatore di rete

off

Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore

5 min
2 min
1 min
30 min
60 min
30 sec

Visualizzazione capacità

✓

Funzione PreTare

✓

Categoria

Marchio

KERN

Categoria di prodotto

Bilance industriali

Gruppo di prodotti

Bilancia a piattaforma

Famiglia di prodotti

IXC

Sistema di misura

Tipo di bilancia

Bilancia a portata unica

Numero di portata

1

Sistema di pesata

Estensimetro

Portata [Max]

15 kg

Divisione [d]

0,0005 kg

Risoluzione

30.000

Linearità

± 0,0015 kg

Riproducibilità

0,0005 kg

Unità preimpostata

kg

kg

g

lb

ffa

PCS

%

Unità di misura

Possibilità di regolazione

Aggiustamenti con peso esterno

Peso di calibrazione consigliato

15 kg (M1)

Possibili punti di regolazione

15 kg

Tempo di stabilizzazione

3 s

Tempo di riscaldamento

120 min

Carico decentrato a 1/3 [Max]

0,0015 kg

Scorrimento massimo (15 minuti)

2 g

Scorrimento massimo (30 minuti)

4 g

Cella di carico tipo

alluminio rivestita in silicene

KERN IXC 10K-4



Comfort per l'industria: Bilancia a piattaforma in acciaio inox che può contenere fino a quattro interfacce. Funzionamento intuitivo

Funzione di tara	manualmente (più volte)
Funzione Hold	✓
Determinazione percentuale	✓
Funzione di conteggio	✓
Pesata tolleranza	✓
Pesata tolleranza - tipo di segnale	acusticamente visivo
Funzione di mediazione per condizioni di pesatura instabili	✓
Livello di miscela/somma	Sum A
Funzione di memoria totale	✓
Memoria fiscale	memoria interna opzionale
Memoria fiscale - numero di locazioni di memoria	250.000
Interfacce	RS-232 (opzionale, factory)
	Bluetooth (opzionale, factory)
	Ethernet (opzionale, factory)
	WiFi (opzionale, factory)
	Memoria Alibi (opzionale, factory)
	analogica (0 - 10 V) (opzionale, factory)
	analogica (4 - 20 mA) (opzionale, factory)
	Bluetooth BLE (v4.0) (opzionale, factory)
	USB-Device (opzionale, factory)
	Protetta IP - unità completa
Protetta IP - display	IP68
Protetta IP - cella di carico	IP65
Protetta IP - piattaforma	nessuna protezione IP

Conteggio

Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi	500 mg
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali	5 g
Peso di riferimento conteggio inseribile	✓
Numero pezzi di riferimento	5, 10, 20, 50, n (qualsiasi numero di pezzi)
Risoluzione di conteggio (Condizioni di laboratorio)	30.000

Alimentazione

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	110 V - 240 V AC
Alimentatore di rete tipo	Bloc d'alimentation intégré
Alimentazione in dotazione	Alimentatore
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO
Accumulatore opzionale	Accu opzionale - interno
Accumulatore tempo di carica	8 h
Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	20 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	48 h
Batteria	nessuna batteria
Tipo di batteria/accumulatore	Li-Ion

Condizioni ambientali

Umidità ambientale [Min]	0 %
Umidità ambientale [Max]	80 %
Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	490×570×212 mm
Peso netto	5,1 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	6 kg
Peso lordo ca.	7 kg
Peso di spedizione	11,8 kg

Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	961-248
Numero di articolo per calibrazione DAkKS	963-128
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517


KERN IXC 10K-4



Comfort per l'industria: Bilancia a piattaforma in acciaio inox che può contenere fino a quattro interfacce. Funzionamento intuitivo

Pittogrammi

STANDARD



OPTION



FACTORY

