

KERN IXC 6K-4

KERN

Comfort per l'industria: Bilancia a piattaforma in acciaio inox che può contenere fino a quattro interfacce.
Funzionamento intuitivo



Cella di carico tipo

alluminio IP65 rivestita in silicone

Display

Tipo di display	LCD
Display tipo	LCD con retroilluminazione
Display retroilluminato	sì
Display dimensioni	160×60 mm
Display barrette	6
Display altezza cifre	48 mm
Linguaggi dell'interfaccia utente	Inglese Linguaggio simbolico

Design

Dimensioni apparecchio indicatore (L×P×A)	232×150×77,3 mm
Dimensioni superficie di pesata (L×P)	300×240 mm
Dimensioni superficie di pesata	300×240 mm
Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)	300×240×109 mm
Materiale piatto di pesata	acciaio inox
Materiale piattaforma	acciaio, verniciato a polvere
Materiale alloggiamento del display	acciaio inossidabile
Materiale cella (celle) di carico	alluminio
Livella	✓
Piedini di livellamento regolabili	✓
Stativo rotabile	no
Stativo inclinabile	no
Supporto a parete	✓
Sistema di bloccaggio per il trasporto - coppia di serraggio	0,1 Nm
Apparecchio indicatore lunghezza cavo	3 m
Lunghezza consentita cavo del apparecchio indicatore [Max]	3 m
Costruzione della piattaforma	Single-Cell
Celle di carico - numero	1

Funzioni

Funzione PreTare	✓
Funzione di memoria totale	✓
Livello di miscela/somma	Sum A
Determinazione percentuale	✓
Pesata tolleranza	✓
Pesata tolleranza - tipo di segnale	acusticamente visivo

Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilancia a piattaforma
Famiglia di prodotti	IXC

Sistema di misura

Sistema di pesata	Estensimetro
Numero di portata	1
Portata [Max]	6 kg
Divisione [d]	0,0002 kg
Riproducibilità	0,0002 kg
Linearità	± 0,0006 kg
Risoluzione	30.000
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	6 kg (M1)
Tempo di stabilizzazione	3 s
Tempo di riscaldamento	120 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	0,001 kg
Collegamento della celle di carico	4-conduttori
Unità (se l'unità è valutata in conformità)	kg g
Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Unità di misura	kg g ffa PCS %
Scorrimento massimo (15 minuti)	800 mg
Scorrimento massimo (30 minuti)	1,6 g
Unità preimpostata	kg

KERN IXC 6K-4



Comfort per l'industria: Bilancia a piattaforma in acciaio inox che può contenere fino a quattro interfacce.
Funzionamento intuitivo

Memoria fiscale	memoria interna opzionale
Memoria fiscale - numero di locazioni di memoria	250.000
Funzione di mediazione per condizioni di pesatura instabili	✓
Funzione di conteggio	✓
Risoluzione di conteggio (Condizioni di laboratorio)	30.000
Peso di riferimento conteggio inseribile	✓
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi	200 mg
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali	2 g
Numero pezzi di riferimento	5, 10, 20, 50, n (qualsiasi numero di pezzi)
Funzione Hold	✓
Protetta IP - unità completa	-
Protetta IP - display	IP68
Protetta IP - piattaforma	nessuna protezione IP
Protetta IP - cella di carico	IP65
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/ accumulatore	5 min
	2 min
	1 min
	30 min
	60 min
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a alimentatore di rete	30 sec
	off
Funzione di tara	manualmente (più volte)
Numero di tasti per il comando	7

Interfaccia	
Interfacce	RS-232 (opzionale, factory)
	Ethernet (opzionale, factory)
	WiFi (opzionale, factory)
	Memoria Alibi (opzionale, factory)
	analogica (0 - 10 V) (opzionale, factory)
	analogica (4 - 20 mA) (opzionale, factory)
	Bluetooth BLE (v4.0) (opzionale, factory)
	USB-Device (opzionale, factory)
compatibile con EasyTouch	
✓	

Alimentazione	
Alimentazione in dotazione	Alimentatore
Tipo di alimentatore	Bloc d'alimentation intégré
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	110 V - 240 V AC
Alimentatore rimovibile	collegato fisso
Presa di corrente per l'alimentatore	Cavo installato in modo permanente
Tipo di batteria/accumulatore	Li-Ion
Batteria	nessuna batteria
Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	20 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	48 h
Accumulatore tempo di carica	8 h
Accumulatore opzionale	Accu opzionale - interno

Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Umidità ambientale [Min]	0 %
Umidità ambientale [Max]	80 %

Omologazione	
Marchio CE	✓

Servizi	
Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	961-248
Numero di articolo per calibrazione DAkKS	963-128
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

Imballaggio e spedizione	
Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	490×412×222 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	6 kg
Peso lordo ca.	8 kg
Peso di spedizione	9 kg

Informazioni sul prodotto	
GTIN/Numero EAN	4045761358904

KERN IXC 6K-4




Comfort per l'industria: Bilancia a piattaforma in acciaio inox che può contenere fino a quattro interfacce.
Funzionamento intuitivo

Classificazione REACH

nessuna sostanza
proibita

Pittogrammi

STANDARD



OPTION



FACTORY

