



Scoprite altri dettagli e i relativi accessori online!

1 KERN KBP-V20 IP65
Piattaforma

Caratteristiche

- Piatto di pesata in acciaio inox,
  A Sottostruttura in acciaio verniciato
- 1 cella di carico, alluminio, rivestita in silicone, IP65, con approvazione OIML R60 per l'omologazione, classe III, 3000 e
- Livella e piedini regolabili per un livellamento esatto della bilancia, di serie
- Preparazione per il montaggio semplice del set di messa a terra ESD sul ponte di pesata

2 KERN KFP-V20 IP65
Piattaforma

Caratteristiche

- Piatto di pesata in acciaio inox,
  B Sottostruttura in acciaio verniciato
- 1 cella di carico, alluminio, rivestita in silicone, IP65, con approvazione OIML R60 per l'omologazione, classe III, 3000 e
- Livella e piedini regolabili per un livellamento esatto della bilancia, di serie



DI SERIE: LC IP 65 · 1 DAY · 2 DAYS — KFB 600V20M

FACTORY: M



DI SERIE: LC IP 65 · 1 DAY · 2 DAYS — KFP 600V20AM

FACTORY: M

Modello KERN	Portata [Max] kg	Divisione [d] g	Divisione omologata [e] g	Carico min. [Min] g	Lunghezza del cavo ca. m	Peso netto ca. kg	Piatto di pesata L×P×A mm
1 Piattaforma KBP-V20 IP65							
KBP 6V20LM	3 | 6	0,2	1 | 2	20 | 40	2,5	3,8	300×300×110
KBP 15V20M	6 | 15	0,5	2 | 5	40 | 100	2,5	3,8	300×240×110
KBP 15V20LM	6 | 15	0,5	2 | 5	40 | 100	2,5	7	400×300×110
KBP 30V20M	15 | 30	1	5 | 10	100 | 200	2,5	7	400×300×110
KBP 60V20M	30 | 60	2	10 | 20	200 | 400	2,5	8	400×300×110
KBP 60V20LM	30 | 60	2	10 | 20	200 | 400	2,5	13	500×400×120
KBP 150V20M	60 | 150	5	20 | 50	400 | 1000	2,5	13	500×400×120
KBP 150V20LM	60 | 150	5	20 | 50	400 | 1000	2,5	19	650×500×150
KBP 300V20M	150 | 300	10	50 | 100	1000 | 2000	2,5	19	650×500×150
KBP 600V20M	300 | 600	20	100 | 200	2000 | 4000	2,5	42	800×600×151
2 Piattaforma KFP-V20 IP65							
KFP 3V20M	3	0,1	1	20	2,5	3,4	230×230×106
KFP 6V20M	6	0,2	1 | 2	20 | 40	2,5	4,4	230×230×106
KFP 6V20LM	6	0,2	1 | 2	20 | 40	2,5	3,8	300×240×109
KFP 15V20M	6 | 15	0,5	2 | 5	40 | 100	2,5	3,8	300×240×109
KFP 15V20LM	6 | 15	0,5	2 | 5	40 | 100	2,5	7	400×300×117
KFP 30V20SM	15 | 30	1	5 | 10	100 | 200	2,5	3,8	300×240×109
KFP 30V20M	15 | 30	1	5 | 10	20	2,5	7	400×300×117
KFP 30V20LM	15 | 30	1	5 | 10	20	2,5	11	500×400×127
KFP 60V20M	30 | 60	2	10 | 20	200 | 400	2,5	7	400×300×117
KFP 60V20LM	30 | 60	2	10 | 20	200 | 400	2,5	10	500×400×127
KFP 150V20M	60 | 150	5	20 | 50	400 | 1000	2,5	7	500×400×127
KFP 150V20LM	60 | 150	5	20 | 50	400 | 1000	2,5	19	650×500×139
KFP 300V20M	150 | 300	10	50 | 100	1000 | 2000	2,5	19	650×500×139
KFP 600V20AM	600	20	200	4000	2,5	42	800×600×192