

KERN OAB 20LED

KERN

Preciso e durevole: il compagno ideale per il vostro laboratorio



Categoria

Marchio	Optics
Categoria di prodotto	Polarimetro
Gruppo di prodotti	Polarimetro manuale
Famiglia di prodotti	OAB-L

Sistema di misura

Divisione	1°
Lente d'ingrandimento	3x
Rotazione ottica [Max]	+180°
Rotazione ottica [Min]	-180°
Nonio	0,05°
Lunghezza d'onda	589 nm

Design

Dimensioni (L×P×A)	500×130×330 mm
Tipo di polarimetro	Manuale
Sorgente luminosa	LED
Tempo di stabilizzazione lampada	60 s
Contenitori di misura	Cuvetta in vetro 100 mm Cuvetta in vetro 200 mm
Fuoco dell'oculare	✓
Illuminante Vita utile	ca. 50.000 h

Alimentazione

Tipo di alimentatore	Bloc d'alimentation intégré
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Alimentatore rimovibile	collegato fisso
Presa di corrente per l'alimentatore	Spina di protezione

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-5 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	570×210×410 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	2,8 kg
Peso lordo ca.	4,4 kg
Peso di spedizione	9,8 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761476196
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD

