

KERN OBB-A1561

KERN

Oculare (Ø 23,2 mm): WF 10x / Ø 18 mm (con lancetta)



Classificazione REACH

nessuna sostanza
proibita

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	Optics
Categoria di prodotto	Strumento ottico
Gruppo di prodotti	Oculare per microscopio

Design

Anti fungus	✓
-------------	---

Oculare

Oculare ampiezza del campo	WF
Punto di vista	Standard
Oculare ingrandimento	10x
Oculare campo visivo	18 mm
Oculare con ago puntatore	✓
Oculare diametro	23,2 mm

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-5 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	85×65×45 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,10 kg
Peso lordo ca.	0,40 kg
Peso di spedizione	0,4 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761228986
-----------------	---------------