KERN **OBB-A1610**

Cursore PH 20 x/40 x per unità per contrasto di fase della serie



Categoria	
Marchio	Optics
Categoria di prodotto	Strumento ottico
Gruppo di prodotti	Cursore PH

Condizioni ambientali	
Temperatura di stoccaggio [Min]	-5 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione	
Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	150×50×20 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,20 kg
Peso lordo ca.	0,40 kg
Peso di spedizione	0,4 kg

Informazioni sul prodotto	
GTIN/Numero EAN	4045761249554
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD

1 DAY