

KERN OZL 474

KERN

Il versatile ed economico Allrounder con luce incidente flessibile per officine di formazione, enti di controllo e laboratori



Categoria

Marchio	Optics
Categoria di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Stereomicroscopio
Famiglia di prodotti	OZL-47

Design

Dimensioni (L×P×A)	300×240×420 mm
Sistema ottico	Greenough
Tubo tipo	Trinoculare
Angolo di inclinazione del tubo	45°
Tubo con rotazione a 360°	✓
Distribuzione fascio	0:100
Procedimento a contrasto	Campo luminoso
Oculari fissi	✓
Distanza interpupillare [Min]	55 mm
Distanza interpupillare [Max]	75 mm
Compensazione diottrica	bilaterale
Compensazione diottrica [Min]	-5
Compensazione diottrica [Max]	5

Oculare

Tipo di oculare	Eyepiece HWF 10x / Ø 20mm High Eye Point
Oculare ampiezza del campo	HWF
Punto di vista	High Eye Point
Oculare ingrandimento	10x
Oculare campo visivo	20 mm
Oculare diametro	30 mm

Obiettivo

Obiettivi ingrandimento	0,7x - 4,5x
-------------------------	-------------

Illuminazione

Intensità di illuminazione	Luce riflessa
Tipo di illuminazione luce incidente	LED
Intensità di illuminazione luce incidente	3 W
Illuminazione dimmerabile	Luce riflessa

Messa a fuoco

Campo visivo [Min]	4,4 mm
Campo visivo [Max]	28,6 mm
Ingrandimento totale standard [Min]	7x
Ingrandimento totale standard [Max]	45x
Zoom [Min]	0,7x
Zoom [Max]	4,5x
Regolazione della torsione	✓
Distanza di lavoro	105 mm
Rapporto di ingrandimento	6,4:1

Meccanica di focalizzazione	manopola di fuoco macrometrico
-----------------------------	--------------------------------

Stativi per stereomicroscopi

Tipo di supporto	pilastro
Diametro montaggio testa del microscopio (Ø)	76 mm

Alimentazione

Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO UK
Alimentatore rimovibile	rimovibile

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-5 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	452×414×290 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	4,2 kg
Peso lordo ca.	7 kg
Peso di spedizione	10,9 kg

KERN OZL 474



Il versatile ed economico Allrounder con luce incidente flessibile per officine di formazione, enti di controllo e laboratori

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761356696
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD

