

KERN RPB 3K3DM

KERN

Bilancia per negozi con memoria per i prezzi di 10 articoli – con dialogo di checkout 06



Omologazione

Marchio CE	✓
Approvazione del modello per valutazione della conformità	✓
Classe di precisione	III
Divisione di verifica [e]	0,5 g; 1 g
Valutazione della conformità possibile ex works	✓

Display

Tipo di display	LCD
Display retroilluminato	sì
Display altezza cifre	15 mm

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	283×318×100,3 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	283×318×110,3 mm
Materiale alloggiamento	plastica
Materiale piatto di pesata	acciaio inox
Dimensioni superficie di pesata (L×P)	204×263 mm
Sistema di bloccaggio per il trasporto - coppia di serraggio	0,1 Nm
Celle di carico - numero	1
Piedini di livellamento regolabili	✓
Stativo rotabile	no
Stativo inclinabile	no

Funzioni

Numero di tasti per il comando	20
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a alimentatore di rete	off
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore	off
Funzione di tara	manuale (una sola volta)
PLU - totale	10
Funzione di calcolo del prezzo	✓
Funzione di memoria	✓
Interfacce	RS-232 di serie
Protetta IP - unità completa	-

Alimentazione

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
---	-------------------------

Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilancia prezzatrice
Famiglia di prodotti	RPB

Sistema di misura

Possibilità di valutazione della conformità	✓
Tipo di bilancia	Bilancia con divisione multipla
Numero di portata	2
Sistema di pesata	Estensimetro
Portata [Max]	1500 g; 3000 g
Divisione [d]	0,5 g; 1 g
Risoluzione	3.000, 3.000
Linearità	± 3 g; 6 g
Riproducibilità	1 g; 2 g
Range di tara	-2999 g
Unità preimpostata	g
Unità di misura	g
Unità (se l'unità è valutata in conformità)	g
Peso minimo [Min]	10 g
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	3 kg (M1)
Tempo di stabilizzazione	1 s
Tempo di riscaldamento	10 min; 10 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	5 g; 10 g
Cella di carico tipo	Tscale BX6

KERN RPB 3K3DM

KERN

Bilancia per negozi con memoria per i prezzi di 10 articoli – con dialogo di checkout 06

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	12 V, 500 mA
Alimentatore di rete tipo	Alimentatore di rete
Alimentazione in dotazione	Alimentatore
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO UK US CH
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO AUS UK US CH
Accumulatore opzionale	Accu opzionale
Accumulatore tempo di carica	12 h
Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	30 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	60 h
Batteria	nessuna batteria
Tipo di batteria/accumulatore	Pb

Condizioni ambientali

Umidità ambientale [Min]	0 %
Umidità ambientale [Max]	80 %
Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Temperatura di stoccaggio [Min]	-20 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	60 °C

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	510×342×196 mm
Peso netto	2,8 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	2,8 kg
Peso lordo ca.	3,6 kg
Peso di spedizione	6,8 kg

Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	961-247
Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	965-227
Numero di articolo per calibrazione DAkKS	963-127
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

Pittogrammi

STANDARD



OPTION



FACTORY

