KERN **YKA-29**

Adattatore di rete esterno CH, EU



Pittogrammi

Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilancia
Gruppo di prodotti	Alimentatore di rete

Omologazione

Marchio CE	✓

Design

Dimensioni (L×P×A)	47×75×33 mm
Materiale	plastica
Lunghezza cavo	1,5 m

Alimentazione

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 - 240 V AC 50/60 Hz 0.8 A
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	12 V, 500 mA
Alimentatore di rete tipo	Alimentatore di rete
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO CH

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-20 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	60 °C

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	134×65×56 mm
Peso netto	0,0628 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,10 kg
Peso lordo ca.	0,10 kg
Peso di spedizione	0,1 kg