



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilancia
Gruppo di prodotti	Alimentatore di rete

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Design

Dimensioni (L×P×A)	70×70×40 mm
Materiale	plastica
Lunghezza cavo	2 m

Alimentazione

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	12 V, 1.6 A
Alimentatore di rete tipo	Alimentatore di rete EURO
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	AUS UK US CH

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-10 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	50 °C

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	120×150×63 mm
Peso netto	0,23 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,25 kg
Peso lordo ca.	0,25 kg
Peso di spedizione	0,25 kg

Pittogrammi

STANDARD

