

KERN YKG-01

Stampante a matrice di punti

KERN

Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilancia
Gruppo di prodotti	Stampante

Design

Dimensioni (L×P×A)	160×245×140 mm
Materiale	plastica

Interfaccia

Interfacce	RS-232 di serie
------------	-----------------

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Alimentatore
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	UK
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Alimentatore rimovibile	rimovibile
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	24 V DC 1,5 A
Presenza di corrente per l'alimentatore	Adattatore rotondo a 3 pin

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	5 °C
Temperatura ambiente [Max]	35 °C

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	330×300×220 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	2,8 kg
Peso lordo ca.	3,8 kg
Peso di spedizione	4,4 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761253056
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD

