KERN **YKR-01**

Il tempo di funzionamento e il tempo di ricarica dipendono dal dispositivo associato



Peso lordo ca.	0,10 kg
Peso di spedizione	0,1 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761278288

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilancia
Gruppo di prodotti	Accumulatore

Design

Struttura	rettangolare
Dimensioni (L×P×A)	51×36×19 mm

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Accumulatore
Tipo di batteria/accumulatore	Li-Ion
Collegamento della batteria	Connettore a 2 poli per vasca
Batteria capacità	3.700 mAh
Batteria tensione	3,7 V
Numero di celle della batteria	2
Batteria – Struttura/forma	Combinazione indivisibile di celle (pacchetto)
Capacità della batteria (Wh)	1369 Wh
Batteria – Contenuto di litio	1,78 g
Test superati secondo UN 38.3	✓

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	0 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	55×35×17 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,10 kg