




RISE 5308 Carrello sollevatore motorizzato per schermi 80 mm/s (nero, EU)

Benefici chiave

- Regolazione in altezza ai 980 mm
- Velocità di movimento di 80 mm/s per gli schermi più pesanti grazie a QuickRise™
- Certificato TÜV, CE, UL e GS
- Base appositamente progettata per una maggiore sicurezza
- L'anti-collisione sui sollevatori per schermi evita i danni

Lo schermo viene spostato in modo fluido e sicuro all'altezza corretta

Il carrello sollevatore motorizzato per schermi RISE 5308 è adatto per schermi fino a 98" e 120 kg max. Il carrello solleva lo schermo in modo fluido, rapido e sicuro ad una velocità di 80 mm/s con QuickRise™. Con una corsa di 980 mm, il sollevatore è adatto sia per posizioni molto basse che alte. Il montaggio dall'alto verso il basso assicura un'installazione rapida. Offriamo una garanzia di 5 anni. La sicurezza prima di tutto I sollevatori per schermi Vogel's sono conformi ai più elevati standard di sicurezza internazionali di TÜV, CE, UL e GS. Sebbene siano programmati per schermi da 86 pollici, questi sistemi di sollevamento motorizzati possono essere utilizzati per la maggior parte dei monitor da 98 pollici. Occasionalmente può essere necessaria una piccola regolazione del software (regolazione dell'altezza, vedi il manuale d'uso).



RISE 5308 Carrello sollevatore motorizzato per schermi 80 mm/s (nero, EU)



Specifiche

Numero dell'articolo (SKU)	7353080
Colore	Nero
EAN scatola singola	8712285358142
Altezza	1205
Larghezza	955
Profondità	846
Certificazione TÜV	Si
Garanzia	5 anni
Dimensione minima dello schermo (pollici)	43
Dimensione massima dello schermo (pollici)	98
Gestione del cablaggio	CIS® Cable Inlay System
Certificazioni	CE
Distanza massima dal pavimento - centro di visione (mm)	1873
Disposizione orizzontale massima del foro di montaggio (mm)	800
Dimensione massima dello schermo (pollici)	98
Disposizione verticale massima del foro di montaggio (mm)	600
Distanza minime dal pavimento - centro di visione (mm)	893
Disposizione orizzontale minime del foro di montaggio (mm)	300
Dimensione minima dello schermo (pollici)	65
Disposizione verticale minime del foro di montaggio (mm)	300
Motorizzato	Si
Regolazione altezza (mm)	980

VOGEL'S HOLDING BV (©)

Tutti i diritti riservati

Soggetto a errori di stampa,
modifiche tecniche e di prezzo.

Data: 2023-07-04



Vogel's. For Sure.