




Pannelli solari flessibili Plug&Play da 600W con WIFI TX-270



- **Montaggio su balcone, recinzioni o su superfici piane**
- **Facile installazione grazie ai leggeri pannelli solari**
- **Pannelli solari flessibili (senza vetro - materiale EVA)**
- **Microinverter leggero e compatto**
- **Adatto per l'immissione di elettricità nella rete domestica a 230V**
- **Potenza massima di immissione dell'inverter di 800 W**
- **Ideale per coprire il carico energetico di base della casa durante il giorno**
- **Tracciamento della potenza tramite app gratuita (S-Miles Installer) o tramite sito web**

Specificazioni tecniche:

- Pannello solare: semicelle monocristalline
- Cavo di collegamento: MC4
- Potenza massima: 6x 105W Potenza: 6x 105W
- Tensione di funzionamento: 20,6V
- Corrente di funzionamento: 5,11A
- Efficienza del modulo: 18,3%
- Temperatura di funzionamento: -40°C ~ +85°C

Microinverter 800W

- Preconfigurato per un'uscita di 600W aggiornamento automatico dopo la modi ca della legge
- Potenza di uscita nominale: 800VA
- Corrente di uscita nominale: 3,48A
- Tensione nominale di uscita: 230V
- Temperatura di funzionamento: -40°C ~ +65°C
- Trasmissione: WiFi integrata
- Gamma di frequenza: 2,412 - 2,472GHz
- Potenza di trasmissione irradiata: max. 18,4dBm/69,2mW
- Peso (totale) / Dimensioni (pannello singolo): 22 kg / 104 x 58 x 2 cm

Compatibilità:

App "S-Miles Installer": iOS 13.0 o superiore; Android 10.0 o superiore / Lingua supportata: EN, DE, FR, ES, IT, NL, CZ, PL, PO (10-2023)

Contenuto della confezione:

1x Microinverter 800W, 6x pannello solari da 105W, 1x cavo di collegamento da 5m, materiale di montaggio (60x fascette in plastica / 36x fascette in metallo), cavo di prolunga MC4 (2x set da 2m e 1x set da 3m), 2x splitters a Y MC4, manuale di istruzioni

Numero di articolo: 5117

