

Tavolo con pannello solare Plug&Play 400 W con WiFi TX-250

Soluzione a doppio uso come impianto fotovoltaico e tavolo



Designed & Engineered



in Germany



Plug and Play



400W Invertitore



410W Pannello solare



5m Cavo di collegamento



Sistema collegato alla rete



Regolazione dell'angolo (20°/30°/35°)



Adatto per 6-8 persone



Impermeabile e antipolvere



Monitoraggio delle prestazioni




- Soluzione a doppio uso come impianto fotovoltaico e tavolo
- Facile installazione: si collega, si avvia, si risparmia energia elettrica
- Angolazione del pannello solare regolabile (20°/30°/35°)
- Monitoraggio delle prestazioni tramite APP e tramite web
- Ideale per il consumo elettrico minimo durante le ore diurne in ambienti domestici
- Soluzione parzialmente preassemblata: solo le gambe devono essere avvitate al telaio
- Ottimale per terrazze e balconi (una valida alternativa all'impianto fotovoltaico da balcone)

Specificazioni tecniche:

- Pannello solare: Monocristallino
- Cavo di collegamento: MC4
- Potenza massima: 410W
- Efficienza del modulo: 20,97%
- **Microinverter 400W**
- Potenza di uscita nominale: 400VA
- Corrente di uscita nominale: 1,74A
- Tensione nominale di uscita: 230V
- Gamma di frequenza: 2,403 - 2,475GHz
- Potenza di trasmissione irradiata: max. 69,2mW
- Materiale: Telaio: Alluminio, rivestito con particelle di plastica; Vetro: Vetro temperato a basso contenuto di ferro da 3,2 mm
- Colore: Nero
- Carico massimo: 25 kg
- Peso / Dimensioni (totale): 32,5kg / 173 x 114 x 84cm
- Compatibilità: App "S-Miles Installer": iOS 13.0 o superiore; Android 10.0 o superiore / Lingua supportata: EN, DE, FR, ES, IT, NL, CZ, PL, PO (10-2023)

Rendimento:

- **Potenza del pannello solare da 400 W**
- Ø rendimento elettrico / anno 380 - 500kWh
- Ø rendimento energetico / giorno da 1,04 - 1,37 kWh



Contenuto della confezione:

- 1x telaio del tavolo (preassemblato),
- 4x gambe del tavolo, 1x microinverter WIFI da 400 W, 1x pannello solare da 410W, 1x cavo di collegamento da 5m, manuale di istruzioni

Numero di articolo: 5082

