







Tavolo da campeggio solare pieghevole 20W TX-251



-  Con due porte USB:
1x USB-A & 1x USB-C
-  Tavolino
pieghevole
-  Con comoda borsa
per il trasporto
-  20W Potenza
-  Dotato di 3 borse
portaoggetti



- Genera energia con il piano del tavolo solare
- 1 porta USB-A e 1 porta USB-C per caricare facilmente smartphone e tablet
- Design pieghevole e compatto, perfetto per l'outdoor
- Facile da montare
- Due borse portaoggetti ai lati
- Portaoggetti sotto il tavolo per ulteriore spazio
- Comode borse per il trasporto
- Tessuto realizzato in materiale PVC

Specificazioni tecniche:

- Pannello solare: Monocristallino
- Massimo energia: 20 W $\pm 5\%$ (sotto STC*)
- Massimo voltaggio: 4,74 V
- Corrente: 3,0 A massimo
- Efficienza: $>19\%$
- Tempo di ricarica: fino a 10.000mAh in circa 10 ore
- Uscita USB: USB-A: 5 V/2,4 A; USB-C: 5 V/2,4 A con 16 W max.
- Temperatura operativa: $-20^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
- Classe di protezione: IP54 (la scatola di giunzione non è impermeabile)
- Materiale: Superficie in PET satinato, tessuto in poliestere inferiore in PVC opaco 1680D
- Capacità di carico: 5 kg massimo.
- Peso: 1,9 kg
- Dimensioni: Pannello solare (piegato): (L) 60,8 x (L) 39,3 (20,0) x (A) 1,1 cm; Tavolo: (L) 60,8 x (L) 40,5 x (A) 42,0 cm

Contenuto della confezione:

Tavolo da campeggio con pannello solare pieghevole 20W TX-251, due borse porta oggetti, e una borsa a rete per sotto il tavolo, manuale di istruzioni

Numero di articolo: 5083

